


商品紹介

フルカラー22枚/分*1
ワークグループのセンター
プリンターとしての機能を充実させた
カラーレーザープリンター

DocuPrint C2220

標準価格 DocuPrint C2220 334,000円(税別)
C2220モデルT 359,000円(税別)
C2220モデルD 434,000円(税別)
C2220モデルTD 459,000円(税別)



グッドデザイン賞
受賞商品

カラー
22枚/分*1

モノクロ
22枚/分*1

1200dpi*2

最大
3,480枚給紙

自動両面*3

最大メモリー
256MB*4

ネットワーク
対応

PS3

★はオプション

Speed

- 高性能CPU、PPC750-400MHzを搭載*5。スループットをさらに高速化
- モノクロ出力と同じような感覚で出力できるフルカラー22枚/分*1の高速出力
- カラーもモノクロも18ページ/分*6の高速自動両面機能*3に対応
- ウォームアップタイム45秒以下を実現

Quality

- ワックストナー & オイルレス定着技術により、見やすく自然な仕上がりに
- 1200×1200dpi(データ処理解像度)*2の高精細なフルカラー出力
- 独自のレジストレーション技術により色ズレを補正し、安定した画質を表現

Network

- Fast Ethernet対応の100BASE-TX標準装備。マルチプロトコル・マルチクライアント対応
- インターネットプリンティングを可能にするIPP(Internet Printing Protocol)に標準対応
- ART EXに加えて、PostScript®ソフトウェアキット & ARTIV/エミュレーションキットに対応

Useful

親展プリント、フォームオーバーレイ、拡大連写、小冊子印刷、スタンプ、表紙付け、OHP合紙などの機能が充実

Ecology

- スリープモード5wの省電力設計により省エネ大賞受賞
- 資源循環型システム「クローズド・ループ・システム」に適合。再資源化率99.97%をクリア

*1: A4ヨコ同一原稿連続プリント時。
*2: DocuPrint C2220およびDocuPrint C2220モデルTは、1200×1200dpiで出力する場合、メモリー(128MB)の増設が必要です。
*3: DocuPrint C2220モデルD、DocuPrint C2220モデルTD。
*4: DocuPrint C2220は160MB。 *5: DocuPrint C2220はPPC8240-200MHz。
*6: A4ヨコ連続プリント時。

商品仕様

●DocuPrint C2220の主な仕様

項目		内容			
		DocuPrint C2220	DocuPrint C2220 モデルT	DocuPrint C2220 モデルD	DocuPrint C2220 モデルTD
形	式	デスクトップタイプ			
プ	リ	ント方式			
解	像	度			
階	調	各色256階調(1,670万色)*1			
プリント速度	カラ	22枚/分*2 両面印刷時18ページ/分*3			
	モノ	22枚/分*2 両面印刷時18ページ/分*3			
用	紙	サイズ			
用	紙	種類			
紙	質	量			
	給	紙容量			
排	紙	容量			
C P U		PPC8240-200MHz			
メモ	リ	容量			
	内	蔵ハードディスク			
搭	載	フォント			
	ペ	ージ記述語			
対	応	OS			
	イ	ンターフェイス			
使	用	電源			
稼	動	音			
消	費	電力			
機	械	の大きさ			
機	械	の質量			


- *1: DocuPrint C2220およびDocuPrint C2220モデルTはメモリー増設(128MB)が必要。
- *2: A4ヨコ同一原稿連続プリント時。
- *3: A4ヨコ連続プリント時。
- *4: PostScriptソフトウェアキットとARTIV/エミュレーションキットを同時に使用することはできません。どちらか一方のみ装着可能。

- *5: HP7586、FX4036エミュレート
- *6: DesignJet750C、FX4036エミュレート
- *7: VP1000エミュレート十カラー対応。
- *8: EtherTalk経由。
- *9: 弊社測定基準による。
- *10: 手差しトレイを折りたたんだ状態。

商品紹介

フルカラービジネスの要求に応えた
高速コントローラー搭載・デジタル
フルカラープリンター

DocuPrint C1255U



標準価格 3,450,000円(税別)

カラー
12.5枚/分

モノクロ
50枚/分

2400
dpi相当

A 3

PS 3
日本語: 5書体
欧文: 136書体

最大
4,770枚給紙

トレイレス
自動両面

最大 2 GB
メモリー搭載

60GB
HDD搭載

ネットワーク
対応

★はオプション

Speed

- Intel®Pentium® III 1B GHz搭載
- カラー12.5枚/分・モノクロ50枚/分*の高速出力
- 大容量のプリントデータをスピーディに処理する高速コントローラー
- トレイレス自動両面機能の採用で高速連続両面を実現

Quality

- 6ミクロントナーや新色素材の採用でより印刷に近い出力を実現
- Adobe®PostScript®3™搭載で2400dpi相当の文字プリント
- 各色256階調の高解像度、フルカラー1670万色の高画質出力
- DTPを充実させるインクシミュレーション、キャリブレーションを搭載
PCから直接、印刷に近いプリントが可能

Network

- 100BASE-TX標準対応
- Webブラウザからプリンターを管理可能

Useful

- 標準装備の電子ソートと自動両面プリント機能で簡単に小冊子の作成が可能
- 幅広い用紙に対応し、256g/m²の厚紙やOHP用紙にも出力が可能

* A4ヨコ連続プリント時。

商品仕様

●プリンターエンジン部の主な仕様

項目	内容																		
形式	床上型(コンソールタイプ)																		
感光体種類	OPC(有機感光体)																		
定着方式	ヒートローラー																		
解像度 / 階調	記録部:23.6ドット/25.4mm(600dpi)・256階調																		
用紙サイズ	<p>トレイ1のみ: A5、A4ヨコ、B5ヨコ、8.5×11"ヨコ(A4ヨコ以外は、カスタマーエンジニアによる変更が必要)</p> <p>トレイ2～トレイ4共通: B5、B5ヨコ、A4、A4ヨコ、B4、A3、8×10"ヨコ、8.5×11"ヨコ、8.5×13"、8.5×14"、11×17"、八開、十六開ヨコ、12×18" (B5ヨコは紙質が普通紙の時のみコピー可能) (12×18"は、カスタマーエンジニアによる変更が必要)</p> <p>手差しトレイ: [非定形サイズ]Y方向148～297mm、X方向203×432mm [定形サイズ]官製はがき、A5、B5、A4ヨコ、A4、B4、A3、5.5×8.5"、8×10"ヨコ、8.5×11"ヨコ、8.5×11"、8.5×14"、11×17"、12×18"、SRA3(12.6×17.7") (フロント側のガイドを移動させることにより、12×18"および12.6×17.7"のセットが可能) 像欠け幅:先端3±1mm以内、後端3±1mm以内、両端3±1mm以内</p>																		
ウォームアップタイム	8分45秒以内(20℃)																		
プリント速度	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>[カラー]</td> <td>[モノクロ]</td> </tr> <tr> <td>A4ヨコ</td> <td>: 12.5枚/分</td> <td>50 枚/分</td> </tr> <tr> <td>A4タテ</td> <td>: 6.2枚/分</td> <td>28.8枚/分</td> </tr> <tr> <td>B4</td> <td>: 6.2枚/分</td> <td>枚/分</td> </tr> <tr> <td>A3</td> <td>: 6.2枚/分</td> <td>枚/分</td> </tr> <tr> <td>B5ヨコ</td> <td>: 12.5枚/分</td> <td>50 枚/分</td> </tr> </table>		[カラー]	[モノクロ]	A4ヨコ	: 12.5枚/分	50 枚/分	A4タテ	: 6.2枚/分	28.8枚/分	B4	: 6.2枚/分	枚/分	A3	: 6.2枚/分	枚/分	B5ヨコ	: 12.5枚/分	50 枚/分
	[カラー]	[モノクロ]																	
A4ヨコ	: 12.5枚/分	50 枚/分																	
A4タテ	: 6.2枚/分	28.8枚/分																	
B4	: 6.2枚/分	枚/分																	
A3	: 6.2枚/分	枚/分																	
B5ヨコ	: 12.5枚/分	50 枚/分																	
給紙方式 / 容量 (当社P紙)	フロントローディング方式:4段トレイ+手差しトレイ 2,570枚=560枚+620枚×3段+150枚																		
排紙方式 (当社P紙使用)	排紙トレイS:200枚 排紙トレイM:500枚																		
電源	AC100V・15A(50/60Hz共用)																		
最大消費電力	1.5kw																		
大きさ	幅620×奥行788×高さ987mm																		
質量	186kg																		
最大プリント枚数	999枚																		

●プリントサーバー部の仕様

項 目	内 容
C P U	Pentium® III 1B GHz搭載
メモリー	標準:1,024MB(最大2048MBまで拡張可能) PC:512MB、PCIボード:512MB(いずれも各々最大1GBまで拡張可能)
ハードディスク	60GB
C D - R O M	最大48倍速
フロッピードライブ	1.44MB高密度
M O D ラ イ ブ	1.3GB(オプション)
解 像 度	600dpi/256階調(文字プリントは2400dpi相当)
対 応 用 紙 サ イ ズ	320×450mm～官製はがき
両 面 印 刷	標準
ペー ジ 記 述 言 語	PostScript®3™ 3011、106 日本語5書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB、じゅん101、太ミンA101、太ゴB101) 欧文136書体
D T P 機 能	分版合成/トラッピング、ブラックオーバープリント、In-RIPセパレーション ヘアライン警告、RGB画像警告、オーバープリント警告、バリアブルプリント(差込印刷)、 版管理(メモ書き)、A2L/B3L(分割出力)、PSエラー検出強化機能
色 補 正	RGB色補正、CMYK色補正(DIC/TOYO/JAPANCOLOR) スポットカラー色補正(DIC/TOYO/PANTONE) ICCプロファイル対応(RGB/CMYK)
インクシミュレーション	PressProofer(標準搭載)、Color Profile Maker Pro(オプション) Gretag Macbeth社測色ツール(Spectrol ino/SpectroScan/SpectroChart)対応
P r e s s P r o o f	標準搭載の専用測色器を使用
キャリブレーション	標準搭載の専用測色器を使用したキャリブレーション キャリブレーション効果確認印刷
ダイレクトプリント	EPS、TIFF、PDF、SunRaster、XWD、PostScript®
ユーザードログ	標準
小冊子作成	面付け機能搭載、喉空きにイメージ割付、A5、A4、B5、8.5×11ブックレット
ユーザ制限	標準(メールボックス使用時のみ)
ジョブ管理	状態確認、停止、削除、複写等(クライアントからはWebブラウザにて操作)
ユーティリティ	プリンタードライバーダウンロード(Webブラウザにて操作)、フォントバックアップ
対 応 O S	Windows®95/98/Me/2000/XP、Windows NT®4.0、Mac OS®、Mac OS®X10.1.5/10.2*1
インターフェイス	標準:Ethernet 10BASE-T、100BASE-TX、 [TCP/IP、NetWare(IPX/SPX)、AppleTalk®、NetBEUI]、 ギガビットイーサネット(オプション)
I O Tインターフェイス	専用インターフェイス(専用ケーブル付属 長さ:2.8m)
電源 / 消費電力	AC100V・15A(50/60Hz共用)/最大400W
大きさ / 質量	本 体:幅255×奥行500×高さ450mm/13.9kg(標準装備時) LCD(12インチ):幅295×奥行95×高さ235mm/1.8kg キーボード:幅454×奥行172×高さ42mm/1.2kg

*1:注意制限事項があります。


商品紹介

フルカラービジネスの要求に応えた
高速コントローラー搭載・デジタル
フルカラープリンター

DocuPrint C1255M

Print Server M

標準価格 C1255M 3,450,000円(税別)



カラー
12.5枚/分*

モノクロ
50枚/分*

2400
dpi相当

A3フル

PS 3
日本語: 5書体
欧文: 136書体

最大
4,770枚給紙

トレイレス
自動両面

768MBメモリー搭載
(最大↑1GB)

9GB HDD搭載
(最大↑18GB)

ネットワーク
対応

★はオプション

- インテル®Pentium®Ⅲ/600MHzプロセッサーによる高速処理
- カラー12.5枚/分*、モノクロ50枚/分*の高速プリント
- カラー12.5ページ/分、モノクロ50ページ/分の高速自動両面プリント
- 2400dpi相当の高解像度、256階調の高画質

高画質の追求

- 文書内のオブジェクトに適したスクリーン処理を施すDACs技術
- 6ミクロントナーと新色材の採用で、より印刷に近い色を実現
- 64g/miの薄い紙から256g/miの厚紙まで幅広い用紙に対応

高い生産性

- データ処理しながらプリンティング処理も並行して行うRIP while RUN
- PostScript®3™採用で、高品位なフォント出力をサポート
- RIP済データの再出力や電子ソート機能で他部数印刷も効率的に処理

* A4ヨコ連続プリント時。

商品仕様

●主な仕様

項 目	内 容		
	DocuPrint C1255M		
形 式	コンソール		
プ リ ン ト 方 式	間接静電方式		
現 像 方 式	乾式ロータリー現像(二成分)		
感 光 体	OPC		
定 着 方 式	ヒートローラー		
解 像 度 / 階 調	23.6ドット/mm (600dpi) / 256階調		
用 紙 サ イ ズ	最大:12.6×17.7" (320×450mm)、12×18" (304.8×457.2mm) 最小:官製はがき 像欠け幅:先端3±1mm以内、後端3±1mm以内、両端3±1mm以内		
紙 厚	トレイ1:64~105g/m ² 、トレイ2:4:64~128g/m ² 、手差しトレイ:64~256g/m ²		
ウォームアップタイム	約8分45秒以内(20℃)		
プ リ ン ト 速 度	[フルカラーモード]		[白黒モード]
	B5ヨコ/A4ヨコ	12.5枚/分	50枚/分
	B5タテ/A4タテ/B4	6.2枚/分	28.8枚/分
	A3	6.2枚/分	25枚/分
給 紙 方 式	フロントローディング方式4段トレイ+手差しトレイ 給紙量:P紙:560枚+620枚×3段トレイ+150枚(手差しトレイ) 給紙量:J紙:530枚+580枚×3段トレイ+140枚(手差しトレイ)		
C P U	Pentium® III / 600MHz		
メ モ リ ー	768MB		
ハ ー ド デ ィ ス ク	9GB (Ultra Wide SCSI)		
C D - R O M	32倍速		
フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク	1.44MB高密度		
P D L	Adobe PostScript® 3™		
書 体	日本語5書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB、じゅん101、太ミンA101、太ゴB101) 欧文136書体		
色 補 正	RGB色補正、CMYK色補正、スポットカラー色補正(DIC/TOYO/PANTONE)		
インクシミュレーション	JAPAN COLOR、DIC、TOYO		
プ リ ン ト サ イ ズ	最大303×438mm(印字可能領域)		
イ ン タ ー フェ イ ス	10BASE-T、100BASE-TX		
対 応 プ ロ ト コ ル	AppleTalk、TCP/IP、NetWare (IPX/SPX)、NetBEUI		
対 応 O S	Windows®98/95、Windows®2000*、WindowsNT®, MacOS、UNIX		
電 源 / 最 大 消 費 電 力	AC100V・15A (50/60Hz共用) / 1.5kw (エンジン部) AC100V・15A (50/60Hz共用) / 400W (サーバー部)		
大 き さ / 質 量	幅620×奥行788×高さ987mm/186kg (エンジン本体) 幅195×奥行480×高さ450mm/ 16kg (サーバー本体) 幅295×奥行 95×高さ235mm/1.8kg (サーバーLCD) 幅454×奥行172×高さ 42mm/1.2kg (サーバーキーボード)		
機 械 占 有 寸 法	幅1,393×奥行788mm(エンジン部)		
同 梱 品	本体関連取扱説明書、ドラムカートリッジ(本体組付)、クリーニングカートリッジ(本体組付)、トナー回収ボトル(本体組付)、現像剤回収ボトル(本体組付)、トナーカートリッジ、オイルカートリッジ、ユーザーCD-ROM(プリンタードライバー)		

* DPC1255Mは、Windows®2000製品版に標準添付されるPostScriptドライバーと、弊社が提供するPPDファイルで利用可能。

※PrintServer Mは、シリアル番号151922以前と151923以降では、CPU、HDD、バンドルサーバーソフトウェア等構成が異なります。詳しくは、担当営業にお問い合わせ下さい。

●10ピン出力装置の主な仕様

項 目	内 容
用 紙 サ イ ズ	排出トレイ :よこ148~457mm たて100~320mm ソータービン:よこ148~432mm たて140~297mm
用 紙 重 量	排出トレイ :56~256g/m ² ソータービン:56~128g/m ²
収 容 可 能 枚 数	排出トレイ :500枚 ビン :100枚×10(当社P紙換算)
電 源 / 消 費 電 力	本体より供給
機 械 占 有 寸 法	幅705×奥行620mm

*10ピン出力装置はメールボックスとして利用できます。

●フィニッシャーの主な仕様

項 目	内 容
構 成	10ピンメールボックス+排出トレイ+フィニッシャートレイ
収容可能サイズ(10ピン)	A3~B5 56g/m ² ~128g/m ²
“(排出トレイ)	B5~12.6”×17.7”/12”×18” 56g/m ² ~256g/m ²
“(フィニッシャートレイ)	A3~B5 56g/m ² ~128g/m ²
収納可能枚数(10ピン)	100枚×10ピン(P紙)
“(排出トレイ)	300枚(P紙)
“(フィニッシャートレイ)	A4:1,100枚(P紙)
ノンステープル時	B4,A3:670枚(P紙) B5:1,000枚
“(フィニッシャートレイ)	A4:100部(P紙)
ステープル可能サイズ	A3~B5
ステープル可能枚数	50枚(P紙)
ステープル位置	1ヶ所(手前/奥)・2ヶ所
大きさ(W×D×H)	760×660×1060mm
質 量	60kg
消 費 電 力	本体から供給


●大容量トレイの主な仕様

項 目	内 容
用 紙 サ イ ズ / 質 量	A4ヨコ、8.5×11”ヨコ(64~104gsm)
給 紙 容 量	P紙:2,200枚 I紙:2,100枚
電 源 / 消 費 電 力	本体より供給
大 き さ / 質 量	(幅)464×(奥行)580×(高さ)425mm/32kg
機 械 占 有 寸 法	(本体占有寸法)+305mm

商品紹介

高度なクリエイティブワークを実現。
PostScript®3™搭載の
モノクロ&カラーレーザープリンター

DocuPrint C625Ps



標準価格 798,000円(税別)

カラー
6枚/分*

モノクロ
26枚/分*

600dpi

A3ノビ

日本語: 2書体
欧文: 136書体

最大
1,400枚給紙

自動両面

最大メモリー
256MB

ネットワーク
対応

PS 3

★はオプション

Quality

新開発オイルレスエンジン & EFI社FieryコントローラーによるPostScript®3高品位出力
高度なカラーマネジメント環境を提供するColorWise2.0をサポート

Speed & Duplex & Productivity

64bit RISC CPU「R5000-266MHz」とEFI社のFieryコントローラー搭載により、スピーディな処理を実現
PDFのダイレクト出力をサポート
両面チラシ作成やカンパ作成を容易にするA3対応の高速自動両面機能(オプション)

Network

100BASE-TX標準装備。マルチプロトコル・マルチクライアントに対応
プリンターの状態やネットワークの設定など、さまざまな機能を提供するFiery Web Tools

* A4ヨコ同一原稿連続プリント時。

商品仕様

●DocuPrint C625PSの主な仕様

項目		内容
形	式	デスクトップタイプ
プ	リ	ント方式
解	像	度
階	調	
プリント速度*1	カラー	6枚/分*1 両面出力時6ページ/分*2
	モノクロ	26枚/分*1
用紙	サイズ	最大330×457mm*3、特A3(328×453mm)、A3、B4、A4、B5、A5、官製はがき、レター、リーガル、11×17"、12×18" ユーザー定義モード(330×457mm*3～ハガキ)
用紙種類	給紙トレイ	普通紙(64～105g/m ²)
	手差し	普通紙(60～105g/m ²)、厚紙(106～220g/m ²)、OHPフィルム(モノクロ用)、はがき*4、ラベル用紙*4、コート紙、専用光沢紙、定型封筒*4(洋型2、3、4号、洋長型3号)
	両面印刷モジュール(オプション)	普通紙(64～105g/m ²) A3、B4、A4、B5、レター、リーガル、11×17"、12×18"
	特A3トレイ(オプション)	普通紙(64～105g/m ²) 12×18"～特A3(328×453mm)
給紙	容量	標準 :1段/250枚、手差し:150枚 オプション:トレイモジュール(2段:500枚×1、1段:500枚×1)
排紙	容量	フェイスダウントレイ:250枚 フェイスアップトレイ:150枚
C	P	U
メ	モ	リ
内	蔵	ハードディスク
搭	載	フォント
P	D	L
プリンター	ドライバー	対応OS
インター	フェイス	
電	源	
稼	動	音
消	費	電力
機	械	の
質		量
同	梱	品

*1:A4ヨコ同一原稿連続プリント時。

*2:A4ヨコ連続プリント時。

*3:手差しトレイのみ対応で、特A3トレイでは使用できません。

*4:紙質・サイズにより使用できないものもあります。

*5:標準装備の64MBをはずして128MBを2枚装着した場合。

*6:富士ゼロックス製WindowsNT[®]4.0ドライバーで利用可能。


*7:Mac OS 7.6.1以降(EtherTalk経由)。

*8:当社測定基準による。

*9:手差しトレイ、フェイスアップトレイを折りたたんだ状態。

商品紹介

オイルレス定着技術を採用。
コピー、スキャナーとしても活躍する
フルカラーレーザープリンター



DocuPrint C620 DocuPrint C620 モデルS

標準価格 DocuPrint C620 398,000円(税別)
標準価格 DocuPrint C620モデルS 348,000円(税別)

カラー
6枚/分*1

モノクロ
26枚/分*1

1200dpi*2

A3ノビ

日本語: 4書体
欧文: 15書体

最大
1,400枚給紙

自動両面

最大メモリー
256MB

ネットワーク*3
対応

カラー
コピー

カラー
スキャナー

★はオプション

Speed

高速カラーエンジンによりカラー6枚/分*1、モノクロ26枚/分*1の高速プリント
カラーとモノクロが混在する文書でも、エンジン性能を最大に発揮できるカラー/モノクロ自動認識機能

Quality

ワックステナー&オイルレス定着技術で、オフィスドキュメントに適したカラー高画質
「NIE*4技術」により、デジタルカメラの画像データも自動補正

Duplex & Productivity

ドキュメントの活用範囲を広げるA3対応の高速自動両面機能(カラー6ページ/分*5、モノクロ20ページ/分*5)にオプションにて対応
コンパクトながら大量プリントに応える最大4種類、1,400枚の用紙がセット可能

Network

サーバーを経由することなくダイレクト出力を可能にするSMB*6機能とDirect Print Utility
Centre Ware Internet Services搭載などネットワーク設定・管理ユーティリティも充実

Useful

名刺やカード作成に便利な画像繰り返し機能

Copy & Scan

オプションのスキャナーを接続することにより、A3対応のカラーコピー/カラーレススキャナー機能が利用可能

*1: A4ヨコ同一原稿プリント時。 *2: データ処理解像度。 *3: DocuPrint C620モデルSはオプション。
*4: Natural Image Enhancement *5: A4ヨコ連続プリント時。 *6: Server Message Block

商品仕様

●DocuPrint C620/C620モデルSの主な仕様

項目		内容	
		DocuPrint C620	DocuPrint C620モデルS
形式	デスクトップタイプ		
プリント方式	レーザー・ゼログラフィ		
解像度	出力解像度:23.6ドット/mm (600dpi) データ処理解像度:47.2×47.2ドット/mm (1200×1200dpi)		
階調	各色256階調 (1670万色)		
プリント速度	カラー	6枚/分*1 両面印刷時6ページ/分*2	
	モノクロ	26枚/分*1 両面印刷時20ページ/分*2	
用紙サイズ	最大330×457mm*3、328×453mm、A3、B4、A4、B5、A5、官製はがき、レター、リーガル、11×17"、12×18" ユーザー定義モード (330×457mm*3～はがき) 像欠け幅:328×453mmまで左右4mm、328×453mmサイズ以上左右5mm		
用紙種類	給紙トレイ	普通紙 (64～105g/m ²)	
	手差し	普通紙 (64～105g/m ²)、厚紙 (106～220g/m ²)、OHPフィルム (モノクロ用)、はがき*4、ラベル用紙*4、コート紙、専用光沢紙、定型封筒*4 (洋形2、3、4号、洋長形3号)	
	両面印刷モジュール (オプション)	普通紙 (64～105g/m ²) A3、B4、A4、B5、レター、リーガル、11×17"、12×18"	
	特A3トレイ (オプション)	普通紙 (64～105g/m ²) 328×453mm	
給紙容量	標準 :1段:250枚、手差し:150枚 オプション:トレイモジュール (2段:500枚×2、1段:500枚×1)		
排紙容量	フェイスダウントレイ:250枚 フェイスアップトレイ:150枚		
C P U	RC64475-200MHz		
メモリー容量	標準 :64MB (オプション増設により最大256MB*5 メモリースロット2個) オプション:64MB増設メモリー/128MB増設メモリー		
内蔵ハードディスク	オプション:4.8GB (電子ソート用)		
搭載フォント	日本語フォント:4書体 FXリヨビ本明朝-L、FXリヨビゴシック-B (MS明朝/ゴシック互換)、 FXリヨビP本明朝-L、FXリヨビPゴシック-B (MS明朝/ゴシック互換) 欧文フォント :15書体		
P D L	XPL2		
プリンタードライバー対応OS	Windows®95/98/Me、Windows NT®4.0、Windows®2000*6/XP、MacOS*7		
インターフェイス	標準:双方向パラレル (IEEE1284準拠) Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T (TCP/IP、IPX/SPX (NetWare)、EtherTalk、NetBEUI) オプション:1394 I/Fカード (XS 6130 C スキャナーに同梱)	標準:双方向パラレル (IEEE1284準拠) オプション:Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T (TCP/IP、IPX/SPX (NetWare)、EtherTalk、NetBEUI) 1394 I/Fカード (XS 6130 C スキャナーに同梱)	
電源	AC100V・15A、50/60Hz 共用		
稼働音	稼働時:55dB (A) 以下*8、待機時:39dB (A) 以下*8		
消費電力	最大:1200W、パワーセーブ時:30W以下		
機械の大きさ	幅650*9×奥行647×高さ556mm		
質量	約72kg		
同梱品	手差しトレイ、フェイスアップトレイ、ドラムカートリッジ、トナーカートリッジ (ブラック、イエロー、マゼンタ、シアン)、電源コード、Windows®95/98・Windows NT®4.0・Macintosh用プリンタードライバー (CD-ROM)、マニュアル (設置ガイド/カラーガイド/操作パネルガイド)、保証書、お客様登録カード、保守連絡先シール、DocuWorks 3.0E		

*1:A4ヨコ同一原稿連続プリント時。

*2:A4ヨコ連続プリント時。

*3:手差しトレイのみ対応で、特A3トレイでは使用できません。

*4:紙質・サイズにより使用できないものもあります。

*5:標準装備の64MBをはずして128MBを2枚装着した場合。

*6:富士ゼロックス製Windows NT®4.0のドライバーで利用可能。

*7:Mac OS 7.6.1以降 (EtherTalk経由)。

*8:*当社測定基準による。

*9:手差しトレイ、フェイスアップトレイを折りたたんだ状態。

●XS 6130 C スキャナーの主な仕様

項 目		内 容
コ ピ ー 機 能	解 像 度	読み取り部:23.6ドット/mm (600dpi)
	複 写 原 稿	原稿ガラス/原稿送り装置
	給 紙 方 式	自動給紙方式及び手差し給紙方式
	給 紙 ト レ イ	手差しトレイ/250枚ユニバーサルトレイ/特A3トレイ(オプション)/ トレイモジュール(オプション)
	出 力 方 式	フェイスダウン方式(250枚)及びフェイスアップ方式(150枚)
	連 続 複 写 速 度	A4ココ:フルカラーモード6枚/分*1、モノクロモード26枚/分*1 A3/B4タテ:フルカラーモード3枚/分*1、モノクロモード13.8枚/分*1
	倍 率	固定倍率:70%、81%、86%、100%、115%、141% 任意倍率:50~200%(1%きざみ)
	最 大 連 続 複 写 枚 数	99枚
	濃 度	自動/5段階
	ス キ ャ ナ ー 機 能	イ ン タ ー フェ イ ス
対 応 ホ ス ト		IBM PC AT互換機(DOS/V機)、PC98シリーズにおいてWindows®95/98/Me、*2 WindowsNT®4.0、Windows®2000/XPが動作するもの、Machintosh*3
読 み 取 り サ イ ズ		原稿ガラス(最大:297×431.8mm) 自動原稿送り装置 最小:182×257mm(B5)、最大297×431.8mm(A3または11×17")
解 像 度		24~2400dpi(倍率の設定によって設定範囲が変動)
倍 率		4~400%(1%きざみで指定可能)
電 源	100V±10%、50/60Hz±3Hz	
消 費 電 力	節電時:25W以下、スタンバイモード時:80W以下、スキャン動作時:180W以下、 自動原稿送り装置によるスキャン時:330W以下	
大 き さ	幅597×奥行669×高さ158mm	
質 量	25kg	

*1:同一原稿連続出力時。

*2:Windows®98ドライバーにて利用可能。

*3:MacOS7.6.1~9.1。

※プリンター本体に両面印刷モジュールを装着しても、コピー機能では自動両面をサポートしていません。


商品紹介

A3ノビ対応オフィスニーズに応える
カラーレーザープリンター
さらに、コピー&スキャナーを提供*

*はオプション

DocuPrint C412

標準価格 398,000円(税別)



カラー
4枚/分*1

モノクロ
16枚/分*1

1200dpi*2

A3ノビ

日本語：4書体
欧文：15書体

最大
1,150枚給紙

最大メモリ
128MB

ネットワーク
対応

コピー機能

スキャナー
機能

★はオプション

Quality

- XPDC(ゼロックス画像処理技術)に、3DLUT(高精度色変換技術)、NIE(自動画像補正技術)により更なる高画質を追求
- 13種類の出力文書用途に合わせた画質モードを提供(例:一般文書、写真、グラフ、OHP、製図等)

Speed

- プリンター言語XPL2の採用でパフォーマンスを更に向上
- カラー/モノクロ自動判別プリントでスループット大幅改善

Useful

- 2UP~36UP出力により、用紙節約、サムネール見本などに応用
- 繰り返し機能で名刺、カード、はがき作成に

Network

- 100BASE-TX、10BASE-T対応のネットワークカードをオプションで用意
- マルチクライアント/マルチプロトコルで混在するEthernet環境にも対応
- TCP/IPではDPU(Direct Print Utility)によるダイレクト出力も可能

◎カラーコピー・スキャナー機能(オプション)


- 専用スキャナー(XS 6080C Scanner)と接続することで、カラーコピー機能、カラースキャナー機能を提供

カラーコピー機能

- 連続複写速度：カラー4枚/分、モノクロ16枚/分
- ファーストコピー：カラー45秒、モノクロ21秒
- 倍率：固定6段階、任意50~200%
- 最大連続複写枚数：99枚

カラースキャナー機能

- A3対応、読み取り解像度600dpi



*1:A4ヨコ同一原稿連続プリント時。

*2:データ処理解像度。

商品仕様

●DocuPrint C412の主な仕様

項 目		内 容
形 式		デスクトップタイプ
プ リ ント 方 式		レーザー・ゼログラフィ-
解 像 度		600dpi (出力解像度)、最高1200×1200dpi (データ処理解像度)
階 調		各色256階調(1,670万色)
プリント速度*1	カ ラ ー	4枚/分 (A4ヨコ)
	モノクロ	16枚/分 (A4ヨコ)
用 紙 サ イ ズ		特A3 (330×457mm)、A3、B4、A4、B5、官製はがき*2、Letter、Legal、Ledger、ユーザー定義モード (特A3～はがき)
用 紙 種 類	給紙トレイ	普通紙 (64～105g/m ²)
	手 差 し	普通紙/厚紙 (60～220g/m ²)、専用OHP、定形封筒*2、専用ラベル
給 紙 容 量	標準	:1段/250枚 手差し:150枚
	オプション:トレイモジュール3段 (250枚×3段)	
	オプション:トレイモジュール2段 (250枚×2段)	
排 紙 容 量	フェイスダウントレイ	:250枚
	フェイスアップトレイ	:150枚
C P U		R4640-200MHz
メ モ リ ー 容 量	標準	:32MB (オプション増設により最大128MB)
	オプション	:16MB増設メモリー/32MB増設メモリー
内 蔵 ハ ード デ ィ ス ク		オプション:3.2GB (電子ソート用)
搭 載 フ ォ ン ト		和文4書体:FXリョービ本明朝-L、FXリョービゴシック-B (MS明朝/ゴシック互換)、FXリョービP本明朝-L、FXリョービPゴシック-B (MS-P明朝/ゴシック互換)、欧文15書体
P D L		XPL2
対 応 O S		Windows®98/95、Windows®2000*3、Windows NT®4.0、MacOS7.6.1以降
イ ン タ ー フェ イ ス	標準	:双方向パラレル (IEEE1284準拠)
	オプション	:Ethernet100BASE-TX/10BASE-T (TCP/IP、IPX/SPX (NetWare)、EtherTalk (AppleTalk)) スキャナー接続インターフェイス (IEEE1394準拠)
使 用 電 源		AC100V・15A、50/60Hz共用
消 費 電 力		最大:1100W、パワーセーブ時:45W以下 Energy Star 準拠
機 械 の 大 き さ		幅560*4×奥行641×高さ491mm
機 械 の 質 量		69.5kg
同 梱 品		手差しトレイ、フェイスアップトレイ、ドラムカートリッジ、オイルロールカートリッジ、トナーカートリッジ (ブラック、イエロー、マゼンタ、シアン)、電源コード、Windows®98/95・Windows NT®4.0・Macintosh用プリンタードライバー (CD-ROM)、マニュアル (設置ガイド/カラーガイド/操作パネルガイド)、保証書、お客様登録カード、保守連絡先シール、DocuWorks 3.0E

*1:同一原稿連続プリント時。

*2:封筒、はがきについては、紙質、サイズにより使用できないものもあります。

*3:富士ゼロックス製WindowsNT®4.0ドライバーで利用可能。

*4:フェイスアップトレイ/手差しトレイ部分は含みません。

●XS 6080C Scanner(コピー機能)の主な仕様

項目	内容
解像度	読み取り部:600dpi/記憶部:600dpi
複写原稿	原稿ガラス/原稿送り装置
給紙方式	自動給紙方式及び手差し給紙方式 *プリンター部共有
給紙トレイ	手差しトレイ/250枚ユニバーサルトレイ/特A3トレイ(オプション)/2段又は3段 トレイモジュール(オプション) *プリンター部共有
排紙方式	フェイスダウン方式及びフェイスアップ方式 (フェイスダウン方式は原稿送り装置使用時のみ)
連続複写速度	A4ヨコ:カラー4枚/モノクロ16枚
倍率	固定倍率:70%/81%/86%/100%/115%/141% 任意倍率:50~200%(1%刻み)
最大連続複写枚数	99枚
濃度	自動/5段階(こく~ふつう~うすく)

●XS 6080C Scanner(スキャナー機能)の主な仕様

項目	内容
インターフェイス	SCSI-2、TWAIN準拠(コネクタ形状50pin/ハーフピッチピンタイプ)
対応クライアント	IBM PC-AT互換機(DOS/V機)、PC98シリーズにおいて、Windows [®] 98/95及びWindows NT [®] 4.0が動作するもの SCSIを装備するPowerMacintoshシリーズ*
読み取りサイズ	原稿ガラス(最大:297×428.3mm) 原稿送り装置(最大:297×420mm、最小:182×257mm)
解像度	24~2400dpi
倍率	4~400%(1%刻みで、解像度と排他的指定可能)


* iMacおよびiBookには対応していません。

商品紹介

A3ノビ対応オフィスニーズに応える
カラープリンター
さらに、コピー&スキャン(オプション)を提供

DocuPrint C411

標準価格 548,000円(税別)



カラー
4枚/分*1

モノクロ
16枚/分*1

1200dpi*2

A3ノビ

日本語: 4書体
欧文: 15書体

最大
1,150枚給紙

最大メモリー
128MB

ネットワーク
対応

★はオプション

◎カラープリンター機能

- カラー 4枚/分*1、モノクロ16枚/分*1の高速処理
- データ処理解像度1200×1200dpi、256階調/1670万色の高画質
- 64bit 200MHzのRISC CPU搭載

高品質・高性能

10種類の画質モード/イメージエンハンス処理/色ズレを抑制するローテートスクリーン技術/
高性能画像処理技術XPDC/A3ノビ対応/2UP・4UP機能

多彩なオプション

最大5種類・1,150枚の用紙がセット可能/最大メモリー128MB/高速電子ソート機能

優れたネットワーク環境: マルチクライアント、マルチプロトコルを実現(100Base-TX、
10Base-T、プロトコルはTCP/IP、NetWare、EtherTalkに対応)
TCP/IP Direct Print Utilityによるダイレクト印刷をサポート

◎カラーコピー・スキャナー機能(オプション)

- 専用スキャナー(XS 6080C Scanner)と接続することで、カラーコピー機能、カラースキャナー機能を提供


カラーコピー機能

- 連続複写速度: カラー4枚/分、モノクロ16枚/分
- ファーストコピー: カラー45秒、モノクロ21秒
- 倍率: 固定6段階、任意50~200%
- 最大連続複写枚数: 99枚

カラースキャナー機能

- A3対応、読み取り解像度600dpi

推奨システム合計価格
1,299,000円(税別)*3



*1: A4ヨコ同一原稿連続プリント時。

*2: データ処理解像度。

*3: DocuPrint C411、XS 6080C Scanner、ADF、スキャナーインターフェイスカード(1394)、トレイモジュール(2段)、スキャナースタンドで構成しています。

商品仕様

●DocuPrint C411の主な仕様

項目		内容
形	式	デスクトップタイプ
プ	リ	ン
ト	方	式
解	像	度
階	調	各
階	調	各色256階調(1,670万色)
プリント速度*1	カラー	4枚/分(A4ヨコ)
	モノクロ	16枚/分(A4ヨコ)
用紙サイズ		特A3(330×457mm)、A3、B4、A4、B5、官製はがき*2、Letter、Legal、Ledger、ユーザー定義モード(特A3～はがき) 像欠け幅:A3サイズまでは各端4mm、特A3サイズは先端、後端各4mm/両端5mm
用紙種類	給紙トレイ	普通紙(64～105g/m ²)
	手差し	普通紙/厚紙(60～220g/m ²)、専用OHP、定形封筒*2
給紙容量	標準	:1段/250枚 手差し:150枚
	オプション	:トレイモジュール(3段トレイ:250枚×3) オプション:トレイモジュール(2段トレイ:250枚×2)
排紙容量	フェイスダウントレイ	:250枚
	フェイスアップトレイ	:150枚
C	P	U
メモリー容量		標準 :32MB(オプション増設により最大128MB) オプション:16MB増設RAMモジュール/32MB増設RAMモジュール
内蔵ハードディスク		オプション:3.2GB(電子ソート用)
搭載フォント		和文4書体:FXリヨ-ビ本明朝-L、FXリヨ-ビゴシック-B(MS明朝/ゴシック互換)、FXリヨ-ビP本明朝-L、FXリヨ-ビPゴシック-B(MS-P明朝/ゴシック互換)、 欧文15書体
P	D	L
対応OS		Windows [®] 98/95、Windows NT [®] 4.0、Mac [®] OS
インターフェイス	標準	:双方向パラレル(IEEE1284準拠)
	オプション	:Ethernet100Base-TX/10Base-T(TCP/IP、IPX/SPX[NetWare]、EtherTalk[AppleTalk]) スキャナー接続インターフェイス(IEEE1394準拠)
使用電源		AC100V・15A、50/60Hz共用
消費電力		最大:1100W、パワーセーブ時:45W以下
機械の大きさ		幅560*3×奥行641×高さ491mm
機械の質量		69.5kg
同梱品		手差しトレイ、フェイスアップトレイ、ドラムカートリッジ(本体組付)、 オイルロールカートリッジ、トナーカートリッジ(ブラック、イエロー、マゼンタ、シアン)、電源コード、 Windows [®] 98/95・Windows NT [®] 4.0・Macintosh用プリンタードライバー(CD-ROM)、 マニュアル(設置ガイド/カラーガイド/操作パネルガイド)、保証書、お客様登録カード、 保守連絡先シール、DocuWorks 3.0E

*1:同一原稿連続プリント時。

*2:封筒、はがきについては、紙質、サイズにより使用できないものもあります。

*3:フェイスアップトレイ/手差しトレイ部分は含みません。

●XS 6080C Scanner(コピー機能)の主な仕様

項目	内容
解像度	読み取り部:600dpi/記憶部:600dpi
複写原稿	原稿ガラス/原稿送り装置
給紙方式	自動給紙方式及び手差し給紙方式
給紙トレイ	手差しトレイ/250枚ユニバーサルトレイ/特A3トレイ(オプション)/ トレイモジュール(オプション)
排紙方式	フェイスダウン方式及びフェイスアップ方式 (フェイスダウン方式は原稿送り装置使用時のみ)
連続複写速度	A4ヨコ:カラー4枚/モノクロ16枚
倍率	固定倍率:70%/81%/86%/100%/115%/141% 任意倍率:50~200%(1%刻み)
最大連続複写枚数	99枚
濃度	自動/5段階

●XS 6080C Scanner(スキャナー機能)の主な仕様

項目	内容
インターフェイス	SCSI-2、TWAIN準拠(コネクタ形状50pin/ハーフピッチピンタイプ)
対応ホスト	IBM PC-AT互換機(DOS/V機)、PC98シリーズにおいて、Windows [®] 98/95及び Windows NT [®] 4.0が動作するもの SCSIを装備するPowerMacintoshシリーズ*
読み取りサイズ	原稿ガラス(最大:297×428.3mm) 原稿送り装置(最大:297×420mm、最小:197×257mm)
解像度	24~2400dpi
倍率	4~400%(1%刻みで、解像度と排他的指定可能)


* iMacおよびiBookには対応していません。

商品紹介

高速CPU搭載、
モノクロ高速レーザープリンター

DocuPrint 400/250

標準価格 DocuPrint 400 438,000円(税別)
標準価格 DocuPrint 250 338,000円(税別)



DP400 40枚/分*1
DP250 25枚/分*1

2400*2
dpi相当

A 3

日本語：2書体
欧文：17書体

PS 3

最大
3,050枚給紙

最大メモリー
80MB

ネットワーク
対応

両面印刷

★はオプション

- 高速CPU PowerPC 603e(200MHz)RISCプロセッサー*3搭載
- 40枚/分*1の高速処理、2400dpi相当の高解像度
- 100BASE-TX標準対応
- オプションでPostScript® 3™に対応
- オプションで最大3,050枚の連続給紙

その他の機能

2UP・4UP機能／オフセット出力／Print Direct、TCP/IP Direct Print Utilityによるダイレクト出力
ネットワーク接続：マルチプロトコル対応(100BASE-TX、10BASE-T/5、プロトコルはTCP/IP、NetWare、AppleTalk、DLCに対応)

オプション

LocalTalk対応／ステーブルフィニッシャー／メールボックス／両面印刷／高速電子ソート機能
／最大メモリー80MB

UNIXフィルターの使用により、各種UNIX(SunOS、Solaris、HP/UX)から出力可能
(Post Script® 3™増設が必要)

*1:A4ヨコ同一原稿連続プリント時、DocuPrint 250は25枚/分。 *2:スムージング時。

*3:DocuPrint 250はPowerPC 603e(100MHz)RISCプロセッサー。

商品仕様

●DocuPrint 400/250の主な仕様

項目	内容	
	DocuPrint 400	DocuPrint 250
形式	コンソールタイプ	
プリント方式	レーザー・ゼログラフィー	
C P U	PowerPC 603e (200MHz)	PowerPC 603e (100MHz)
ウォームアップタイム	75秒以内(フルオプション時)、本体のみでは48秒以内(20℃)	
プリント速度*1	40枚/分(A4ヨコ)、25枚/分(B4)、20枚/分(A3)	25枚/分(A4ヨコ)、15枚/分(B4)、14枚/分(A3)
解像度	23.6ドット/mm(600dpi)、15.7ドット/mm(400dpi)	
スレージング機能	あり(2400dpi相当)	
用紙サイズ	最大A3サイズ、最小官製はがき	
給紙容量	標準 : 1段トレイ(500枚)、手差しトレイ(50枚) オプション: 1段トレイ(500枚)、3トレイキャビネット(500枚×3段) 大容量給紙キャビネット(1,000枚×2段、500枚×1段)	
出力トレイ容量	500枚	
メモリー容量	標準 : 16MB(増設により最大80MB) オプション: 増設SDRAMモジュール(16MB/32MB)	
搭載フォント	標準 : アウトラインフォント (平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、欧文17書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体)(HP-GL用) オプション: アウトラインフォント(平成丸ゴシック体™W4)	
P D L	標準 : ARTIV オプション: PostScript®3™	
エミュレーション	PC-PR201H、ESC/P(VP-1000)、HP-GL(HP7550A)	
対応OS	Windows®98/95/3.1、Windows®2000*2、Windows NT®4.0/3.51、MS-DOS、MacOS、UNIX	
インターフェイス	標準 : Fast Ethernet(100BASE-TX)、Ethernet(10BASE-T/5)、 双方向パラレル(IEEE1284-B)、シリアル(RS232C準拠) オプション: LocalTalk*3	
稼働音	稼働時: 68dB(A)、待機時: 50dB(A) * 当社測定基準による	
使用電源	AC100V 15A、50/60Hz共用	
消費電力	最大: 1500W以下(フルオプション時)、パワーセーブ時: 45W以下	
機械の大きさ	本体 : 幅642×奥行623×高さ379mm 2段トレイ構成時: 高さ487mm 4段トレイ構成時: 高さ805mm	
機械の質量	38kg(本体)	
同梱品	取扱説明書4冊(設置編、ネットワークプリント環境設定編、操作編、仕様編)、 ART Driver/Network Utility 関連(ユーザー使用許諾契約書、CD-ROM1枚)、 CentreWareネットワークサービス、用紙サイズラベル、バーコードフォントセット、顧客登録カード、 保証書、DocuWorks 3.0E、EPカートリッジ、電源コード	

*1: 片面プリント時、上段トレイから給紙時。

*2: PostScript搭載時にはWindows®2000製品版に標準添付されるPostScript®ドライバーと、弊社が提供するPPDファイルで利用可能。

*3: PostScript®オプションが必要。

●ステープルフィニッシャー(オプション)の主な仕様

項 目	内 容
スタックトレイ段数/収容枚数 *1	合計 :3段/2,000枚 スタックトレイ1:上段/660枚 スタックトレイ2:中段/670枚 スタックトレイ3:下段/670枚
ホチキス止め可能用紙サイズ	A3*2、B4*2、A4タテ/ヨコ、B5タテ*2/ヨコ、A5タテ/ヨコ、 11"×17"(279×432mm)タテ、8.5"×11"(216×279mm)タテ/ヨコ
ホチキス止め可能枚数	50枚
ホチキス止め位置	シングル(コーナー)、ダブル
使 用 電 源	AC100V 15A、50/60MHz共用
消 費 電 力	55W
機 械 の 大 き さ	幅623×奥行658×高さ1,026mm(下段使用時は高さ1,510mm)
機 械 の 質 量	58kg

*1:A5または8.5"×11"を越えるサイズの内紙はスタックトレイ1段あたり約335枚、また、用紙カールがある場合には上記より減少します。

*2:富士ゼロックス-R紙A3、B4、B5タテは使用不可。

●メールボックス(オプション)の主な仕様


項 目	内 容
ピ ン 数	10ピン
出 力 枚 数	各ピン100枚
機 械 の 大 き さ	幅540×奥行555×高さ465mm(ラックを含まず)
機 械 の 質 量	16kg(ラックを含まず)

商品紹介

コンパクトでありながら
高性能・高機能を進化させた両面印刷、
ネットワークカード標準装備の
高速デスクトップレーザープリンター

DocuPrint 280

標準価格 268,000円(税別)



28枚/分*1

2400*2
dpi相当

A3

日本語: 2書体
欧文: 17書体

最大
3,150枚給紙

最大メモリー
96MB

ネットワーク
対応

両面印刷
23枚/分*1

★はオプション

Speedy

- CPUの処理速度の向上によるトータルスループットの向上。
- 毎分28枚*1、両面でも23枚/分*1の高速出力を実現。

Quality

- プリンタードライバーと内部ソフトウェアの最適化処理により、写真やグラフィック画像の拡大・縮小や2-UP/4-UP画像をより高精細に再現。
- オプションにてPostScript®3TMIに対応可能。

Network

- 100Base-TX標準装備。マルチクライアント&マルチプロトコル。
- ネットワーク上での操作性を高めるユーティリティも充実。

Useful

- 豊富な機能を搭載しながら、クラス最小*2の設置スペース。
- 両面プリント機能と2up/4up機能を標準装備。

*1:A4ヨコ同一原稿連続プリント時。

*2:20ppm台デスクトッププリンタークラス('00年6月現在)。

商品仕様

●DocuPrint 280の主な仕様

項目		内容
形	式	デスクトップタイプ
プ	リ	ント
方	式	レーザー・ゼログラフィー
ウォームアップ	タイム	50秒以内
プリント速度 (第一トレイ)	片面	28枚/分*1(A4ヨコ)、18枚/分(B4)、16枚/分(A3)
	両面	23枚/分*1(A4ヨコ)、12枚/分(B4)、11.5枚/分(A3)
解	像	度
		23.6ドット/mm(600dpi)
ス	ム	ージ
機	能	あり(2400dpi相当)
用	紙	サ
イ	ズ	最大:A3サイズ~最小:官製はがきサイズ
用	紙	種
給	紙	レ
イ	種	イ
種	類	給紙トレイ 普通紙、厚紙(60~135g/m ² 、両面時:60~105g/m ²)、 専用OHPフィルム(60~90g/m ²)、官製はがき*2(190g/m ²)
手	差	レ
イ	イ	手差しトレイ 普通紙/厚紙(60~135g/m ² 、両面時:60~105g/m ²)、 専用OHPフィルム(60~90g/m ²)、専用ラベル紙、 官製はがき(190g/m ²)
給	紙	容
量	量	標準 :1段トレイ(500枚)、手差しトレイ(150枚) オプション:カセットA3/A4(500枚)、大容量給紙モジュール(2,000枚)
排	紙	容
量	量	標準 :500枚(フェイスダウン) オプション:A4専用スタッカー500枚
メ	モ	リ
ー	容	量
容	量	標準 :32MB(オプション増設により最大96MB) オプション:64MB
搭	載	フ
オ	ン	ト
ア	ウ	ト
ラ	イ	ン
フ	ォ	ン
ト		アウトラインフォント(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体W5、欧文17書体)、 HP-GL/HP-GL2用ストロークフォント(日本語、欧文各1書体)
ベ	ー	ジ
記	述	言
語		標準 :ART IV オプション:PostScript®3™
エ	ミュ	レ
シ	ョ	ン
(標	準)
PC-PR201H、ESC/P(VP-1000)、HPGL(HP7586B)、 HPGL2/RTL(HP Design Jet 750C Plus)		
イン	ター	フェ
イ	ス	
標準:Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)、双方向パラレル(IEEE1284準拠)		
プ	ロ	ト
コ	ル	
TCP/IP、NetWare、EtherTalk、SMB、DHCP、Salutation		
対	応	OS
Windows®95/98、Windows®2000/XP、Windows NT®4.0、MacOS*3		
稼	動	音
稼動時:54.5db*4 待機時:35db*4		
使	用	電
源		
100V・9A、50/60Hz共用		
消	費	電
力		
最大:900W、プリント時平均:469W/h、パワーセーブ時:30W以下		
機	械	の
大	き	さ
標準:幅490×奥行585×高395mm(A3カセット) 2段トレイ:幅490×奥行585×高522mm 3段トレイ:幅490×奥行585×高655mm 2段トレイ+大容量給紙モジュール:幅490×奥行585×高953mm		
機	械	の
質	量	
29.0kg(A3カセット込み。本体のみの場合:26.1kg)		

*1:同一原稿連続プリント時。

*2:オプションのカセット(A4/500枚)で対応可能。

*3:PostScript®搭載時。


*4:ISO 7779によって測定。手差しトレイを閉じた場合の測定値です。

商品紹介

省スペース、省エネ設計
環境に配慮した
オフィスのA3高速レーザー
プリンター

DocuPrint 260

標準価格 158,000円(税別)



26.4枚/分*1

自動両面

2400
dpi相当

A 3

日本語: 2 書体
欧 文: 17書体

最大
1,400枚給紙

最大メモリー
96MB

100BASE-TX
対応

PS 3

長尺印刷*3

★はオプション

Speed

- 26.4枚/分*1の連続出力、両面印刷*2も19.2枚/分*1の高速出力を実現
- 高性能RISCプロセッサPowerPC603e(200MHz)搭載

Quality

- 富士ゼロックス独自のIE技術(スムージング機能)により、プリントデータを高精度にコントロールし、2400dpi相当の高解像度を実現
- オプションでアドビシステムズ社の純正PostScript®3™に対応

Network

- 100BASE-TX対応のネットワーク機能を標準装備
- マルチプロトコル、マルチPDL、マルチエミュレーション対応により、複数のプロトコルが混在するネットワーク環境にも対応
- ネットワークでのプリントを簡単にするSMB、DHCPに対応

Useful

- オプションの両面印刷モジュール装着で、両面プリントに対応
- 1枚の用紙に2ページ分または4ページ分の文書を面付けしてプリントできる2up/4up機能を標準装備
- 297×900mmの長尺印刷*3の出力に対応。ポスターなどの販促物が作成可能
- TIFFイメージプリント機能でTIFFファイルをプリンターに直接出力

Ecology

- 「国際エネルギースター・プログラム」[グリーン購入法]に適合した設計
- 回収・再利用を前提としたリサイクル対応設計による一体型ドラム/トナーカートリッジ
- 省エネ型定着器(クイックフューザー)搭載で、プリント出力時間を短縮

*1: A4ヨコ同一原稿連続プリント時。 *2: オプション。 *3: 増設SDRAMモジュール(64MB)が必要。

商品仕様

●DocuPrint 260の主な仕様

項目		内容
形 式		デスクトップタイプ
プ リ ン ト 方 式		レーザー・ゼログラフィー*1
定 着 方 式		ヒートローラー
ウォームアップタイム		18秒以下(電源投入時:室温20℃)
解 像 度		データ解像度:23.6ドット/mm (600dpi) 出力解像度:23.6ドット/mm (600dpi) ※スムージング機能により2400dpi相当
階 調		256階調
連 続 プ リ ン ト 速 度*2		26.4枚/分*3 両面印刷時19.2ページ/分*4
用 紙 サ イ ズ	A3カセット	A3、B4、A4、B5、A5、8.5×14"、8.5×13"、8.5×11"、 ユーザー定義用紙(幅210~297mm、長さ210~420mm)
	A4カセット(オプション)	A4
	手差しトレイ	A3、B4、A4、B5、A5、8.5×14"、8.5×13"、8.5×11"、11×17"、官製はがき、 長尺(297×900mm)、ユーザー定義用紙(幅100~297mm、長さ148~431mm)
	両面印刷モジュール(オプション)	A3、B4、A4、B5、A5、8.5×14"、8.5×13"、8.5×11"、11×17"
用 紙 種 類*5	A3カセット	普通紙(60~90g/m ²)
	A4カセット(オプション)	普通紙(60~90g/m ²)
	手差しトレイ	普通紙(60~135g/m ²)、OHPフィルム(モノクロ用)、官製はがき、ラベル用紙
	両面印刷モジュール	普通紙(60~90g/m ²)
給 紙 容 量*6	標 準	A3カセット:250枚、手差し:150枚
	オ プ シ ョ ン	A3カセット:250枚、A4カセット:500枚(標準含む最大3段で1,400枚)
出 カ ト レ イ 容 量*6		250枚(フェイスダウン)
C P U		PowerPC™603e-200MHz
メモリー容量	標 準	32MB メモリスロット1個(空スロット1個)
	オ プ シ ョ ン	64MB増設メモリー(最大96MB)
内 蔵 ハ ー ド デ ィ ス ク		オプション:5.6GB(電子ソート、受信バッファ、フォントダウンロード用)
搭 載 フ ォ ン ト		日本語2書体(平成明朝W3、平成角ゴシック体W5)、欧文17書体、OCR-B
ページ記述言語	標 準	ART IV
	オ プ シ ョ ン	Adobe®PostScript®3™
エミュレーション(標準)		PC-PR201H、ESC/P、HP-GL、HP-GL2/RTL、TIFF
	ART IVドライバ	日本語 Windows®95/98/Me、Windows NT®4.0、Windows®2000、Windows®XP
対 応 O S*7	PostScript®ドライバ	日本語版・英語版 Windows®95/98/Me、Windows NT®4.0、Windows®2000、Windows®XP
	(オプション)	日本語版 漢字Talk7.5、Mac OS®8.1、Mac OS®8.5~9、Mac OS®X10.1.5/10.2*10
インターフェイス(標準)		双方向パラレル(IEEE1284準拠)、Ethernet100BASE-TX/10BASE-T
対 応 プ ロ ト コ ル		TCP/IP(lpd、Port9100、IPP、DHCP、Salutation)、SMB、NetWare、EtherTalk®
電 源		AC100V±10%、15A*8、50/60Hz
稼 動 音		稼動時:52.7dB(A)以下*9、待機時:27.1dB(A)以下*9
消 費 電 力		最大:950W、スリープモード時:15W以下 平均:スタンバイ時100W、プリント時500W
大 き さ		幅459×奥行430×高さ310mm
質 量		19.4kg(EPカートリッジを含む)

*1:半導体レーザー・乾式電子写真方式。

*2:官製はがき、OHPフィルム等の用紙種類、サイズやプリント条件によってプリント速度が低下する場合があります。

*3:A4ヨコ同一原稿連続プリント時。

*4:A4ヨコ連続プリント時。

*5:推奨紙をご利用ください。

*6:当社P紙。

*7:最新対応OSにつきましては当社ホームページをご覧ください。

*8:外部コンセンタ形状。

*9:音圧レベルで測定(ISO9296に基づく)。音響パワーレベルは稼動時:6.4B以下、待機時:4.0B以下。

*10:注意制限事項があります。


商品紹介

高い出力品質と、処理速度の向上を同時に実現する、

Adobe®PostScript® 3™搭載の、
A3対応レーザープリンター

DocuPrint 201PS

標準価格 258,000円(税別)



20枚/分*1

2400
dpi相当

A3

日本語: 4書体
欧文: 136書体

最大
1,150枚給紙

最大メモリー
88MB

ネットワーク
対応

PS3

★はオプション

Speedy

- 250MHzの高速CPUで20枚/分*1を実現
- 電子ソート機能*2
- 省エネ型定着器でスピーディな1枚目出力

High Quality

- 最高2400相当×600dpiの高解像度を実現

Compact

- 省スペース化を実現するコンパクト設計
- A3サイズからはがきサイズまで対応
- 最大給紙容量1,150枚

PostScript®3™

- PostScript®3™を標準PDLとして搭載
- 高度な処理もスピーディ
- 日本語4書体と欧文136書体を標準装備
- さまざまな機能が、出力品質の向上を実現

Network

- 標準で100Base-TX対応/マルチプロトコル
- Webブラウザによる設定/確認機能
- Peer to Peerダイレクトプリントをサポート

Useful

- 複数ページを1枚にプリントできる、N-UP機能
- OHP合紙機能
- ドキュメント・ハンドリング・ソフトウェア「DocuWorks 3.0E」を同梱
- バーコードフォント対応
- トナーセーブモード
- 省エネ設計 (Energy Saving)

*1:A4ヨコ、同一原稿プリント時。 *2:オプションの増設メモリー(32MB)×1あるいはハードディスク装着が必要。

商品仕様

●DocuPrint 201PSの主な仕様

項目		内容
形 式		デスクトップタイプ
プ リ ン ト 方 式		レーザー・ゼログラフィ
プ リ ン ト 速 度*1		20.6枚/分(A4ヨコ)、12.7枚/分(B4タテ)、10.9枚/分(A3タテ)
ウォームアップタイム		60秒以内(電源投入時・20℃)
解 像 度		600dpi(出力解像度)、最高2400相当×600dpi(データ処理解像度)
給 紙 方 法		自動給紙方法
出 力 容 量		250枚(フェイスダウン)
用 紙 サ イ ズ		A3、B4、A4、B5、A5、官製はがき*2、Letter、Legal、封筒*2 ユーザー定義モード(A3～官製はがき) 像欠け幅:用紙の各端から4mm
用 紙 種 類	給紙トレイ	普通紙(64g/m ²)
	手差しトレイ	普通紙/厚紙(91～135g/m ²)、専用OHPシート、封筒*2、 専用ラベル紙
給 紙 容 量		標準 :1段トレイ250枚、手差しトレイ150枚 オプション :カセットフィーダーA3/250枚、A4/500枚 250フィーダーA4/250枚 (最大3段/1,150枚)
メ モ リ ー 容 量		標準 :24MB(オプション増設により最大88MB) オプション :32MB増設RAMモジュール
搭 載 フ ォ ン ト		標準 :和文フォント/平成4書体(平成明朝体W3、平成明朝体W7、平成角ゴシック体W5、平成角ゴシック体W7) 欧文フォント/136書体 オプション :モリサワ2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB) モリサワ5書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB、太ミンA101、太ゴB101、じゅん101)
ペ ー ジ 記 述 言 語		Adobe®PostScript®3™
対 応 O S		Windows®95/98、Windows NT®4.0、Windows®2000/XP、MacOS(漢字Talk7.5.5以降)、UNIX*3
イ ン タ ー フェ イ ス		双方向パラレル(IEEE1284準拠)、シリアル(RS232C)*4、Ethernet 100BASE-TX、10BASE-T(TCP/IP、IPX/SPX[NetWare]、EtherTalk[AppleTalk])
使 用 電 源		AC100V、50/60Hz共用
消 費 電 力		最大:780W、パワーセーブ時:20W以下
機 械 の 大 き さ(本体)		幅460×奥行370×高さ340mm
機 械 の 質 量(本体)		18.5kg
同 梱 品		カセット(A3/250枚)、EPカードリッジ1本、電源コード、DocuPrint 201PS設置ガイド、Software Pack(CD-ROM)、Network Software Pack(CD-ROM)、お客様登録はがき、バーコードフォントセット、DocuWorks、保証書、保守連絡先シール、取扱い上の注意

*1:同一原稿連続プリント時。

*2:封筒、はがきについては、紙質、サイズ等により使用できないものがあります。

*3:オプションのDocuPrint201PS対応UNIXFilter(UNIX用PostScript®変換フィルター)にて対応。

*4:UNIX専用。


商品紹介

小規模オフィスのデスクサイドプリンターとして、
大規模オフィスにおける分散出力プリンターとして
威力を発揮できるA3対応コンパクトボディの
モノクロレーザープリンター

DocuPrint 210 / 180

標準価格 DocuPrint 210 148,000円(税別)

標準価格 DocuPrint 180 123,800円(税別)



* DocuPrint 210

モノクロ
DP210 21.6枚/分*1
DP180 18.4枚/分*1

1200×1200
dpi

日本語：4書体
欧文：15書体

定型A3
長尺900mm以下

最大
1,400枚給紙

自動両面

最大メモリー
80MB

100BASE-TX*2
10BASE-T*2

★はオプション

高画質・高生産性

- 200MHzの高速CPUで21.6枚/分*1を実現（DP180は18.4枚/分*1）
- ファーストプリントタイム10秒、ウォームアップタイム14秒に短縮
- 高解像度1200×1200dpiが写真やグラフ、図などの微妙なディテールを再現
- 原稿に合わせた7種類の画質タイプを用意
- Windowsと親和性の高いプリンター言語「XPL2」を搭載

便利な機能

- 両面印刷機能*3の活用により、小冊子印刷*4が可能
- 長尺印刷機能、拡大連写機能*4、N-Up機能など多彩なプリントワークを提供

ネットワーク

- 標準で100BASE-TX、10BASE-T対応*2
- Internet Printing Protocolでインターネット経由のリモートプリントに対応*2
- マルチプロトコル対応*2
- DocuHouse*5、PrintXchange*5などのソフトウェアでプリンター環境を統合的に管理

環境

- 省エネ型定着器（クイックフューザー）の搭載により、定着器の加熱を短縮化
- 節電モードを2段階用意、最小消費電力をDocuPrint 180で2.4W以下、DocuPrint 210で5.4W以下と低減。地球環境に配慮したエコロジー設計
- 国際エネルギースター・プログラムに適合

*1 :A4ヨコ、同一原稿連続プリント時 *2 :DocuPrint180はネットワークインターフェイスカードが必要です。

*3 :オプション。 *4 :Windowsのみに対応。 *5 :別売。

商品仕様

●DocuPrint 210/180の主な仕様

項目	内 容	
	DocuPrint 210	DocuPrint 180
形 式	デスクトップタイプ	
プ リ ン ト 方 式	レーザー・ゼログラフィ	
プ リ ン ト 速 度*1	21.6枚/分 (A4ヨコ)、13.4枚/分 (B4タテ)、 11.6枚/分 (A3タテ)	18.4枚/分 (A4ヨコ)、12.2枚/分 (B4タテ)、 10.9枚/分 (A3タテ)
両 面 プ リ ン ト 速 度*2	16.6ページ/分 (A4ヨコ)、8.5ページ/分 (B4タテ)、 7.8ページ/分 (A3タテ)	16.1ページ/分 (A4ヨコ)、8.3ページ/分 (B4タテ)、 7.6ページ/分 (A3タテ)
ウ ォ ー ム ア ッ プ タ イ ム	14秒以内 (電源投入時・20℃)	
解 像 度	600×600dpi (600dots/25.4mm) / 1200×1200dpi (1200dots/25.4mm)	
給 紙 方 式	自動給紙方式	
出 力 容 量	250枚 (フェイスダウン)	
搭 載 フ ォ ン ト	日本語フォント:FXリョービ4書体、欧文フォント:15書体	
用 紙 サ イ ズ	A3、B4、A4、B5、A5、官製はがき*3、レター、リーガル (8.5×14")、封筒*3、長尺 (900mm 以下)、ユーザー定義 (A3～官製はがき*3) 像欠け幅:用紙の各端から4mm	
用 紙 種 類	給紙トレイ	普通紙:厚紙 (60～90g/m ² 、両面プリント時:60～90g/m ²)
	手差しトレイ	普通紙:厚紙 (60～135g/m ² 、両面プリント時:60～90g/m ²)、専用OHPフィルム、封筒*3、 専用ラベル紙、官製はがき*3 (190g/m ²)
給 紙 容 量*4	標準:1段トレイ250枚、手差しトレイ150枚 オプション:カセットフィーダーA3/250枚、A4/500枚 (最大3段1,400枚)	
メ モ リ ー 容 量	標準:16MB (オプション増設により最大80MB) オプション:64MB増設RAMモジュール	
ペ ー ジ 記 述 言 語	XPL2	
対 応 O S	Windows®95/98/Me、Windows NT®4.0、 Windows®2000/XP、MacOS7.6.1～9.1以降*5*6	
イ ン タ ー フェ イ ス	双方向パラレル (IEEE1284準拠) Ethernet 100BASE-TX*6/10BASE-T*6	
対 応 プ ロ ト コ ル	lpd、TCP/IP、NetWare、EtherTalk、SMB NetBEUI、DHCP、IPP、Port9100	
使 用 電 源	AC100V、50/60Hz共用	
消 費 電 力*7	最大:785W (節電モード1/14.6W以下、節電モード2/5.4W以下、平均消費電力*8/416W以下)	最大:775W (節電モード1/12.1W以下、節電モード2/2.4W以下、平均消費電力*8/391W以下)
機 械 の 大 き さ (本 体)	標準:幅459×奥行429×高さ310mm*9	
機 械 の 質 量 (本 体)	19.5kg	


- *1:同一原稿連続プリント時。
- *2:オプションの両面印刷モジュールが必要。
- *3:封筒、はがきについては、紙質、サイズ等により使用できない場合があります。
- *4:当社P紙。
- *5:OpenTransport1.1.2以降。
- *6:DocuPrint180はオプションのネットワークカードが必要です。
- *7:標準構成時。
- *8:当社基準による測定時。
- *9:標準カセットでA4用紙セット時。

商品紹介

さらなる高性能を、コンパクトなボディに凝縮。ビジネスニーズに応えたA3レーザープリンター

DocuPrint 200

標準価格 158,000円(税別)



20枚/分*1

2400*2
dpi相当

A3

日本語: 4書体
欧文: 15書体

★
最大
1,150枚給紙

★
最大メモリー
72MB

★
ネットワーク
対応

★はオプション

- 高性能64bitRISCプロセッサー(250MHz)と、省エネ型定着器(Quick Fuser)の採用により、ファーストプリント・トータルスループットが大幅に向上
- 20枚/分*1の高速処理、2400相当×600dpiの高解像度
- クラス*3最小の設置面積

その他の機能

メモリー電子ソート機能/OHP合紙機能/連写機能: 36複写/2~32UP機能/トナーセーブ機能

オプション

最大メモリー72MB/最大1,150枚の連続給紙/TCP/IP Direct Print Utilityによるダイレクト出力
ネットワーク接続: マルチプロトコル対応(100BASE-TX、10BASE-T、プロトコルはTCP/IP、NetWareに対応)

*1: A4ヨコ同一原稿連続プリント時。 *2: スムージング時。
*3: 20枚/分デスクトッププリンタークラス('99年10月現在)。

商品仕様

●DocuPrint 200の主な仕様

項 目		内 容
形 式		デスクトップタイプ
プ リ ン ト 方 式		レーザー・ゼログラフィ
プ リ ン ト 速 度*1		20枚/分(A4ヨコ)、12枚/分(B4タテ)、10枚/分(A3タテ)
ウォームアップタイム		19.5秒以内(電源投入時・20℃)
解 像 度		600dpi(出力解像度)、最高2400相当×600dpi(データ処理解像度)
給 紙 方 法		自動給紙方法
出 力 容 量		250枚(フェイスダウン)
搭 載 フォ ン ト		日本語フォント:FXリョービ本明朝-L、FXリョービP本明朝-L、 FXリョービゴシック-B、FXリョービPゴシック-B 欧文フォント:Arial、Arial Bold、Arial Italic、Arial Bold Italic、Courier New、 Courier New Bold、Courier New Italic、Courier New Bold Italic、 Times New Roman、Times New Roman Bold、 Times New Roman Italic、Times New Roman Bold Italic、 Century、Symbol、Wingdings
用 紙 サ イ ズ		A3、B4、A4、B5、官製はがき*2、Letter、Legal、封筒*2 ユーザー定義モード(A3～官製はがき) 像欠け幅:用紙の各端から4mm
用 紙 種 類	給紙トレイ	普通紙(64g/m ²)
	手差しトレイ	普通紙/厚紙(91～135g/m ²)、専用OHPシート、封筒*2、 専用ラベル紙
給 紙 容 量		標準 :1段トレイ250枚、手差しトレイ150枚 オプション :カセットフィーダーA3/250枚、A4/500枚 250フィーダーA4/250枚 (最大3段/1,150枚)
出 力 容 量		250枚(フェイスダウン)
メ モ リ ー 容 量		標準 :8MB(オプション増設により最大72MB) オプション :32MB増設RAMモジュール
P D L		XPL
対 応 O S		Windows [®] 98/95、Windows [®] 2000*3、Windows NT [®] 4.0
イ ン タ ー フェ イ ス		標準 :双方向パラレル(IEEE1284準拠)(Compatible、Nibble、ECP) オプション :Ethernet 100BASE-TX、10BASE-T(TCP/IP、IPX/SPX[NetWare])
使 用 電 源		AC100V、50/60Hz共用
消 費 電 力		最大:780W、パワーセーブ時:20W以下
機 械 の 大 き さ(本体)		幅460×奥行370×高さ340mm
機 械 の 質 量(本体)		18.5kg
同 梱 品		カセット(A3/250枚)、EPカートリッジ1本、DocuPrint 200設置ガイド、 Software Pack(CD-ROM)、保証書、お客様登録はがき、保守連絡先シール、 2P電源ケーブル、取扱い上の注意、DocuWorks、バーコードフロントセット

*1:同一原稿連続プリント時。

*2:封筒、はがきについては、紙質、サイズ等により使用できない場合があります。


*3:富士ゼロックス製WindowsNT[®]4.0ドライバで利用可能。

商品紹介

クラストップレベルのスループットを実現。
省エネ型定着器を搭載した
デスクトップ型A3レーザープリンター

DocuPrint 160

標準価格 138,000円(税別)



16枚/分*1

2400*2
dpi相当

A3

日本語: 4書体
欧文: 15書体

★
最大
900枚給紙

★
最大メモリー
72MB

★
ネットワーク
対応

★はオプション

- 高性能64bitRISCプロセッサー(250MHz)の採用により、ファーストプリント・トータルスループットが大幅に向上
- 16枚/分*1の高速処理、2400dpi相当×600dpiの高解像度
- 低消費電力型定着器(Quick Fuser)により待機状態から7秒でプリント可能

その他の機能

OHP合紙機能/連写機能: 36複写/2~32UP機能/トナーセーブ機能

オプション

最大メモリー72MB/メモリー電子ソート機能/最大900枚の連続給紙/TCP/IP Direct Print Utilityによるダイレクト出力

ネットワーク接続: マルチプロトコル対応(100BASE-TX、10BASE-T、プロトコルはTCP/IP、NetWareに対応)

*1: A4ヨコ同一原稿連続プリント時。 *2: スムージング時。

商品仕様

●DocuPrint 160の主な仕様

項目		内容
形	式	デスクトップタイプ
プ	リ	ント
方	式	レーザー・ゼログラフィ
プ	リ	ント
速	度	*1 16枚/分(A4ヨコ)、10枚/分(B4タテ)、8枚/分(A3タテ)
ウ	ォ	ーム
ア	ッ	プ
タ	イ	ム
ウ	ォ	ーム
ア	ッ	プ
タ	イ	ム
解	像	度
600dpi(出力解像度)、最高2400dpi相当×600dpi(データ処理解像度)		
給	紙	方
法	法	法
出	力	容
量		
250枚(フェイスダウン)		
搭	載	フ
ォ	ン	ト
日	本	語
フ	ォ	ン
ト		
4書体(FXリョービ本明朝-L、FXリョービP本明朝-L、FXリョービゴシック-B、FXリョービPゴシック-B)		
欧	文	フ
ォ	ン	ト
15書体(Arial、Arial Bold、Arial Italic、Arial Bold Italic、Courier New、Courier New Bold、Courier New Italic、Courier New Bold Italic、Times New Roman、Times New Roman Bold、Times New Roman Italic、Times New Roman Bold Italic、Century、Symbol、Wingdings)		
用	紙	サ
イ	ズ	
A3、B4、A4、B5、官製はがき*2、Letter、Legal、封筒*2		
ユ	ー	ザ
ー	定	義
モ	ー	ド
(A3～官製はがき)		
像	欠	け
幅	:	用
紙	の	各
端	か	ら
4mm		
用	紙	種
類		
給	紙	ト
レ	イ	
普	通	紙
(64g/m ²)		
手	差	し
ト	レ	イ
普	通	紙
/厚紙(91～135g/m ²)、専用OHPシート、封筒*2、専用ラベル紙		
給	紙	容
量		
標	準	
:1段トレイ250枚、手差しトレイ150枚		
オ	プ	シ
ョ	ン	
:カセットフィーダー-A3/250枚、A4/500枚		
(最大2段/900枚)		
出	力	容
量		
250枚(フェイスダウン)		
メ	モ	リ
ー	容	量
標	準	
:8MB(オプション増設により最大72MB)		
オ	プ	シ
ョ	ン	
:32MB増設RAMモジュール		
P	D	L
X	P	L
対	応	オ
ス		
Windows®98/95、Windows®2000*3、Windows NT®4.0		
イン	ター	フェ
イ	ス	
標	準	
:双方向パラレル(IEEE1284準拠)(Compatible、Nibble、ECP)		
オ	プ	シ
ョ	ン	
:Ethernet 100BASE-TX、10BASE-T(TCP/IP、IPX/SPX[NetWare])		
使	用	電
源		
AC100V、50/60Hz共用		
消	費	電
力		
最大:780W、パワーセーブ時:20W以下		
機	械	の
大	き	さ
(本	体)	
幅460×奥行370×高さ340mm		
機	械	の
質	量	(本
体)		
18.5kg		
同	梱	品
カ	セ	ッ
ト	リ	ン
グ	1	本
、		
DocuPrint 160設置ガイド、		
Software Pack(CD-ROM)、保証書、お客様登録はがき、保守連絡先シール、		
2P電源ケーブル、取扱上の注意、DocuWorks、バーコードフォントセット		

*1:同一原稿連続プリント時。

*2:封筒、はがきについては、紙質、サイズ等により使用できないものがあります。


*3:富士ゼロックス製WindowsNT®4.0ドライバーで利用可能。

商品紹介

多彩なグラフィックワークに応える
A3ノビ対応PostScript[®]3™ 搭載の
カラーレーザープリンター

Color Laser Wind 3320PS

標準価格 698,000円(税別)



カラー
4枚/分*

モノクロ
16枚/分*

600dpi

A3ノビ

日本語: 2書体
欧文: 136書体

最大
1,150枚給紙

最大メモリー
64MB

ネットワーク
対応

PS 3

★はオプション

- カラー4枚/分*、モノクロ16枚/分*の高速処理
- EFI社のFieryコントローラーを搭載
- 600dpi、独自の処理によりグラデーションでは4800×600dpiの高解像度
- MIPS 64bit RISC CPU(133MHz)搭載
- Ethernet(100BASE-TX、10BASE-T/5)標準装備
- PostScript[®]3™採用
- 特別なソフトウェアがなくても、ネットワークヘダイレクトに接続可能なTCP/IP-SMBIに対応
- 「国際エネルギースター・プログラム」に適合

その他の機能

ハーフトンスクリーン処理/色変換テーブル(CRD)/RIP-While-Print機能/厚紙や封筒にも印刷可能なベルト中間転写体方式/A3ノビ対応/2~16UP機能

優れたネットワーク環境: マルチクライアント、マルチプロトコルを実現(100BASE-TX、10BASE-T/5、プロトコルはTCP/IP、NetWare、EtherTalkに対応)

オプション

最大5種類・1,150枚の用紙がセット可能/最大メモリー64MB/大容量3GBハードディスク

UNIXフィルターの使用により、各種UNIX(SunOS、Solaris、HP/UX、Redhat Linux)から出力可能

*A4ヨコ同一原稿連続プリント時。

商品仕様

●Color Laser Wind 3320PSの主な仕様

項 目		内 容
形 式		デスクトップタイプ
プ リ ン ト 方 式		レーザー・ゼログラフィ
C P U		MIPS R4700 133MHz
解 像 度		23.6ドット/mm (600dpi) *1
階 調		各色256階調(1,670万色) *2
プリント速度*3	カ ラ ー	4枚/分 (A4ヨコ)
	モノクロ	16枚/分 (A4ヨコ)
用 紙 サ イ ズ		12×18 ² 、A3、B4、A4、B5、A5、レター、リーガル、タブロイド、官製はがき*4、封筒(洋形2号) *4、特A3(330×457mm)、ユーザー定義モード(特A3～A5) *5 像欠け幅:各端4mm(特A3サイズ 先端、後端4mm/両端5mm)
用 紙 種 類	給紙トレイ	普通紙(64～105gsm)
	手差し	普通紙/厚紙(60～220gsm)、専用OHP、定形封筒、はがき
給 紙 容 量	給紙トレイ	1段/250枚
	手差し	150枚
	オプション	トレイモジュール(250枚×3)
排 紙 容 量		フェイスダウン:250枚
		フェイスアップ:150枚
メ モ リ ー 容 量		32MB(オプション増設により最大64MB) 32MB増設RAMモジュール
内 蔵 ハ ー ド デ ィ ス ク		オプション:3GB
搭 載 フ ォ ン ト		標準 :リユミンライト-KL、中ゴシックBBB、欧文フォント136書体 オプション:HDDの増設により、市販のフォントをインストール可
ペ ー ジ 記 述 言 語		アドビシステムズ社 PostScript®3™ software
対 応 O S		標準 :日本語Windows®95/98、Windows®2000/XP*6、 日本語Windows NT®4.0、MacOS オプション:UNIX(SunOS、Solaris、HP/UX、Redhat Linux) *7
イ ン タ ー フェ イ ス		双方向パラレル(IEEE1284準拠)(コンパチブル/ニブル/ECPモード対応) Ethernet 100BASE-TX、10BASE-T/5、TCP/IP(lpr、SMB)、IPX/SPX(Net Ware)、 EtherTalk(AppleTalk)
稼 働 音		稼働時:55dB(A)以下、待機時:39dB(A)以下 *当社測定基準による
使 用 電 源		AC100V 15A、50/60Hz共用
消 費 電 力		最大:1100W、パワーセーブ時:35W以下
機 械 の 大 き さ		幅560*8×奥行641×高さ491mm
機 械 の 質 量		69.5kg
同 梱 品		手差しトレイ、フェイスアップトレイ、ドラムカートリッジ、オイルロールカートリッジ、 トナーカートリッジ(ブラック、イエロー、マゼンタ、シアン)、電源コード、 ソフトウェアCD-ROM×1枚、マニュアル(設置ガイド/ユーザーズガイド/システム管理者 ガイド)、保証書、お客様登録カード、保守連絡先シール

*1:独自の処理方式によりグラデーションでは4800×600dpi相当を実現しています。

*2:独自スクリーン処理によります。

*3:同一原稿の連続プリント時。

*4:紙質等により使用できないものもあります。

*5:Windows NT®ではサポートしていません。

*6:Windows®2000製品版に標準添付されるMicrosoft製ドライバーで利用可能。

*7:エイセル社製


*8:フェイスアップトレイ/手差しトレイは含みません。

商品紹介

デスクサイドで気軽に使える
コンパクトなA4カラーレーザー
プリンター

Color Laser Wind 1200

標準価格 348,000円(税別)



カラー
4枚/分*

モノクロ
16枚/分*

600dpi

A 4

最大
500枚給紙

最大メモリー
64MB

ネットワーク
対応

★はオプション

- カラー 4枚/分*、モノクロ16枚/分*の高速処理
- 600×600dpiの高解像度
- i960sa32bit RISCプロセッサ搭載
- ファーストプリント30秒以下(用紙搬送開始から出力までの時間)

その他の機能

- 10BASE-T標準装備でネットワーク接続が可能(プリントモニターで作成したTCP/IPポートから接続)
- 設置しやすいコンパクトボディ
- ラベル紙、厚紙、封筒、OHPフィルムにおけるカセットからの給紙が可能

オプション

最大メモリー64MB/最大500枚の連続給紙

* A4タテ同一原稿連続プリント時。

商品仕様

●Color Laser Wind 1200の主な仕様

項 目	内 容	
形 式	デスクトップタイプ	
プ リ ント 方 式	電子写真(半導体レーザー)方式	
解 像 度	23.6ドット/mm(600dpi)	
プリント速度*1	カ ラ ー	4枚/分(A4タテ)
	モノクロ	16枚/分(A4タテ)
用 紙 サ イ ズ	A4、B5、レター、Executive、B5 ISO、8.5×13" *2、8.0×13" *2、8.5×12.4" *2、8.0×10"、リーガル *2、# 10封筒(4.1×9.5")、封筒(4.3×8.7") 像欠け幅 普通紙:先端/両端は各5mm、後端は4mm OHP・ラベル用紙:先端/後端は各10mm、両端は5mm	
用 紙 種 類	普通紙(60~90g/㎡)、ラベル用紙*3/厚紙*3(90~160g/㎡)、OHPフィルム(90~157g/㎡)、封筒(# 10封筒、4.3×8.7") *3	
給 紙 容 量	標準 :250枚(1段) オプション:トレイモジュール(250枚×1段)	
排 紙 容 量	フェイスダウントレイ:250枚	
メ モ リ ー 容 量	標準:16MB(オプション増設により最大64MB *4)	
P D L	Windows®GDI	
対 応 O S	日本語Windows®98/95、日本語Windows NT®4.0	
イ ン タ ー フェ イ ス	双方向パラレル(IEEE1284準拠)、Ethernet 10BASE-T(TCP/IP) *5	
稼 働 音	稼働時:55dB(A)以下、待機時:48dB(A)以下 * 当社測定基準による	
使 用 電 源	AC100V 15A、50/60Hz共用	
消 費 電 力	最大:1kW、動作時平均:450W、スリープモード時:45W以下	
機 械 の 大 き さ	本体:幅500×奥行490×高さ388mm	
機 械 の 質 量	36kg	
同 梱 品	トナーカートリッジ(ブラック、イエロー、マゼンタ、シアン) *6、ベルトカートリッジ、定着オイル、クリーニングロールカートリッジ、トナー回収カートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM×1枚(Windows®98/95・Windows NT®4.0プリンタードライバー、プリントモニター等)、マニュアル(ユーザーズガイド)、保証書(外箱に貼付)、お客様登録カード、問い合わせシール	

*1:A4/レターサイズ同一原稿連続プリント時。

*2:オプションのリーガルトレイ(順次対応)が必要。

*3:紙質、サイズ等により使用できない場合があります。

*4:標準装備の16MBメモリーをはずして、32MBメモリーを2枚増設した場合。

*5:付属ユーティリティのプリントモニターで作成したTCP/IPポートからの対応。


*6:各色トナーカートリッジは別売品の1/2の容量の物を同梱しています。

商品紹介

ビジネスのネットワーク環境に応える
高性能デスクトッププリンター

Laser Wind 3210

標準価格 198,000円(税別)



20枚/分*

1200
dpi相当

A3ノビ

日本語：4書体
欧文：15書体

最大
3,150枚給紙

両面印刷

オフセット出力

最大メモリー
40MB

ネットワーク
対応

★はオプション

- 20枚/分*の高速処理、1200dpi相当の高解像度
- オプションで最大3,150枚の連続給紙
- オフィス内DTPに便利な特A3サイズに対応
- 高性能NR4645-133MHzと、データ圧縮と画像処理を行なう専用ASIC搭載により、従来機に比べ、トータルスループットの39%短縮を実現

その他の機能

2UP・4UP機能/トナーセーブ機能/バナーシート出力

オプション

両面印刷機能/オフセット出力機能/最大メモリー40MB/TCP/IP Direct Print Utilityによるダイレクト出力

ネットワーク接続：マルチプロトコル対応(10Base2/T、プロトコルはTCP/IP、NetWareに対応)

*A4ヨコ同一原稿連続プリント時。

商品仕様

●Laser Wind 3210の主な仕様

項 目		内 容
形 式		デスクトップタイプ
プ リ ント 方 式		レーザー・ゼログラフィー
連 続 プ リ ント 速 度		20枚/分*1(A4ヨコ)
ウォームアップタイム		75秒以内(20℃)
解 像 度		23.6ドット/mm(600dpi)
ス ム ー ジ ン グ 機 能		あり(1200dpi相当)
給 紙 方 法		自動給紙方法
排 紙 方 式		フェイスダウン方式
搭 載 フ ォ ン ト		日本語フォント:FXリョービ本明朝-L、FXリョービP本明朝-L、 FXリョービゴシック-B、FXリョービPゴシックB 欧 文フォント:Arial、Arial Bold、Arial Italic、Arial Bold Italic、Courier、 Courier Bold、Courier Italic、Courier Bold Italic、 Times New Roman、Times New Roman Bold、 Times New Roman Italic、Times New Roman Bold Italic、 Century、Symbol、Wingdings
用 紙 サ イ ズ		特A3(330×457mm)、A3、B4、A4、B5、官製はがき*2、Letter、Legal、Ledger、 ユーザー定義モード(特A3～官製はがき) 像欠け幅:用紙の各端より4mm
用 紙 種 類	給紙トレイ	普通紙(64g/m ²)
	手差し	普通紙/厚紙(60～135g/m ²)、専用OHPシート、封筒*2、専用ラベル紙、 官製はがき*2(190g/m ²)
給 紙 容 量		標準 :1段トレイ(500枚)、手差しトレイ(150枚) オプション:1段トレイ(500枚)、大容量給紙トレイ(2,000枚)
排 紙 容 量		500枚
メ モ リ ー 容 量		標準 :8MB(オプション増設により最大40MB) オプション:16MB/32MB増設メモリー
P D L		WPL
エ ミ ュ レ ー シ ョ ン		ESC/P
対 応 O S		Windows®98/95/3.1、Windows NT®4.0
イ ン タ ー フェ イ ス		標準 :双方向セントロニクス・インターフェイス(IEEE1284準拠) オプション:Ethernet 10Base 2/T(TCP/IP、IPX/SPX〔NetWare〕)
使 用 電 源		AC100V 15A、50/60Hz共用
消 費 電 力		最大:750W、パワーセーブ時:45W以下
機 械 の 大 き さ		幅580×奥行598×高さ412*3mm
機 械 の 質 量(本体)		28kg
同 梱 品		A3 500枚ユニバーサルカセット、EPカートリッジ、電源コード、 「Software Pack CDROM」(CD-ROM1枚)、設置ガイド、機能ガイド、お客様登録カード

*1:同一原稿連続プリント時。

*2:封筒、はがきについては、紙質、サイズ等により使用できないものがあります。


*3:排出延長トレイ部分は含みません。

商品紹介

コンパクトなボディに優れた
出力機能を搭載した
A3対応レーザープリンター

Laser Wind 2210

標準価格 148,000円(税別)



16枚/分*

1200
dpi相当

A3

日本語：4書体
欧文：15書体

最大
900枚給紙

最大メモリー
40MB

ネットワーク
対応

★はオプション

- 16枚/分*の高速処理、1200dpi相当の高解像度
- オプションで最大900枚の連続給紙
- 高性能NR4645-133MHzと、データ圧縮と画像処理を行なう専用ASIC搭載により、従来機に比べ、トータルスループットを大幅に短縮
- A4機並みのコンパクトボディ

その他の機能

2UP・4UP機能/トナーセーブ機能/バナーシート出力

オプション

最大メモリー40MB/TCP/IP Direct Print Utilityによるダイレクト出力

ネットワーク接続：マルチプロトコル対応(10Base-T、プロトコルはTCP/IP、NetWareに対応)

* A4ヨコ同一原稿連続プリント時。

商品仕様

●Laser Wind 2210の主な仕様

項 目		内 容
形 式		デスクトップタイプ
プ リ ン ト 方 式		レーザー・ゼログラフィー
連 続 プ リ ン ト 速 度		16枚/分*1(A4ヨコ)
ウォームアップタイム		45秒以内(20℃)
解 像 度		23.6ドット/mm(600dpi)
ス ム ー ジ ン グ 機 能		あり(1200dpi相当)
給 紙 方 法		自動給紙方法
排 紙 方 式		フェイスダウン方式
搭 載 フ ォ ン ト		日本語フォント:FXリョービ本明朝-L、FXリョービP本明朝-L、 FXリョービゴシック-B、FXリョービPゴシックB 欧 文フォント:Arial、Arial Bold、Arial Italic、Arial Bold Italic、Courier New、 Courier New Bold、Courier New Italic、Courier New Bold Italic、 Times New Roman、Times New Roman Bold、 Times New Roman Italic、Times New Roman Bold Italic、 Century、Symbol、Wingdings
用 紙 サ イ ズ		A3、B4、A4、B5、官製はがき*2、Letter、Legal、Ledger、 ユーザー定義モード(A3~官製はがき) 像欠け幅:用紙の各端から4mm
用 紙 種 類	給紙トレイ	普通紙(64g/m ²)
	手 差 し	普通紙/厚紙(91~135g/m ²)、専用OHPシート、封筒*2、 専用ラベル紙、官製はがき*2(190g/m ²)
給 紙 容 量		標準 :1段トレイ(250枚)、手差しトレイ(150枚) オプション:カセットフィーダー(A3/250枚)、カセットフィーダー(A4/500枚)
排 紙 容 量		250枚
メ モ リ ー 容 量		標準 :8MB(オプション増設により最大40MB) オプション:16MB/32MB増設メモリー
P D L		WPL
エ ミ ュ レ ー シ ョ ン		ESC/P
対 応 O S		Windows [®] 98/95/3.1、Windows NT [®] 4.0
イ ン タ ー フェ イ ス		標準 :双方向セントロニクス・インターフェイス(IEEE1284準拠) オプション:Ethernet 10Base-T(TCP/IP、IPX/SPX(NetWare))
使 用 電 源		AC100V 15A、50/60Hz共用
消 費 電 力		最大:650W、パワーセーブ時:45W以下
機 械 の 大 き さ(本体)		幅460×奥行370×高さ340mm
機 械 の 質 量(本体)		18kg
同 梱 品		カセット(A3/250枚)、EPカートリッジ、電源コード、 「Software Pack CDROM」(CD-ROM1枚)、設置ガイド、機能ガイド、お客様登録カード、 保証書、保守連絡先シール

*1:同一原稿連続プリント時。


*2:封筒、はがきについては、紙質、サイズ等により使用できないものがあります。

商品紹介

デスクトップで快速プリント
コンパクトで手軽なA4レーザー
プリンター

Laser Wind 1100

標準価格 59,800円(税別)



8 枚/分*

1800相当×
600dpi

A 4

250枚給紙

- 8 枚/分*の高速処理、1800相当×600dpiの高解像度
- 双方向パラレルポートを 2 基標準装備
- DOS/V用プリンターケーブル1本同梱
- 約3.8円の低ランニングコスト
- コンパクトなボディで250枚の大量給紙
- フェイスダウンとフェイスアップの 2 Way排紙方式
- 安心・充実のアフターサービス、「クイックレスキュー」
無償保証期間は1年間。保証期間内における修理依頼の送料も無料。

その他の機能

2UP・4UP機能/トナーセーブ機能

* A4タテ同一原稿連続プリント時。

商品仕様

●Laser Wind 1100の主な仕様

項目	内容
形式	デスクトップタイプ
プリント方式	レーザー・ゼログラフィー
連続プリント速度	8枚/分*1(A4タテ)
ウォームアップタイム	約20秒(20℃)
解像度	23.6ドット/mm(600dpi)、11.8ドット/mm(300dpi)
画像強調技術	あり(1800相当×600dpi)
排紙方式	フェイスダウン/フェイスアップ方式
用紙サイズ	A4、B5、A5、レター、リーガル、官製はがき、封筒(長形3号)
用紙種類	普通紙(64g/m ²)、特殊紙*2(専用OHPシート、官製はがき、封筒、専用ラベル紙)
給紙容量	約250枚(普通紙)
排紙容量	フェイスダウン:約100枚 フェイスアップ:トレイなし
対応機種	DOS/V、PC-9821シリーズ(PC-9821/AF/AP/AS/AE/CE等の双方向インターフェイス未対応機を除く)*3
対応OS	Windows®98/95、Windows NT®4.0
PD	Windows®GDI
インターフェイス	双方向パラレルインターフェイス(IEEE1284準拠)×2
使用電源	AC100V 15A、50/60Hz共用
消費電力	印刷時:最大600W 平均170W以下 待機時:8W以下
機械の大きさ	幅306×奥行390×高さ317mm(トレイを含む)
機械の質量	約5.1kg(消耗品を含む)
同梱品	トナーカートリッジ*4、ドラムカートリッジ、電源コード、ドライバディスク、取扱説明書、保証書、アンケート兼ユーザー登録はがき、プリンターケーブル*5

*1:同一原稿連続プリント時。

*2:特殊紙はきれいに印刷できない場合がありますので、取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

*3:ご使用いただくためにはCPU:486DX25MHz、メモリー:8MB以上のコンピュータでMicrosoft®Windows®98/95(日本語版)もしくはMicrosoft®Windows NT®4.0(日本語版)が動作する環境が必要です。使用するアプリケーションによって、一部制約を受ける場合があります。

*4:同梱のトナーカートリッジのプリント可能枚数は、別売品の約半分です。


*5:プリンターケーブルはDOS/V用ケーブル1本が同梱されています。PC98用ケーブルは別途ご購入ください。

商品紹介

主要なLAN環境に対応
純正PostScript[®]搭載の
ネットワークプリンター

Laser Press 4150PSII

標準価格 478,000円(税別)



16枚/分*

1200
dpi相当

A 3

日本語：2書体
欧文：39書体

PS 2

最大
1,050枚給紙

最大メモリー
44MB

ネットワーク
対応

*はオプション

- 16枚/分*の高速処理、1200dpi相当の高解像度
- 高速CPU SPARCアーキテクチャー採用のRISC プロセッサ搭載
- PostScript[®] Level 2 ソフトウェア標準搭載
- オプションで最大1,050枚の連続給紙

その他の機能

2UP・4UP機能／PrintDirectによるダイレクト出力

オプション

最大メモリー44MB／外付ハードディスクの増設

UNIX用PostScriptフィルターの使用により、各種UNIX (SunOS, Solaris, HP/UX) から出力可能

ネットワーク接続：TokenRing、Local Talk、Ethernet (10Base5/2/T) からひとつを実装可。
プロトコルはTCP/IP、NetWare、AppleTalk、DLC対応

* A4ヨコ同一原稿連続プリント時。

商品仕様

●Laser Press 4150PSIIの主な仕様

項目	内容
形式	デスクトップタイプ
プリント方式	レーザー・ゼログラフィ
ウォームアップタイム	120秒以内(20℃)
プリント速度*	16枚/分(A4ヨコ)、10枚/分(B4)、8枚/分(A3)
解像度	23.6ドット/mm(600dpi)
スムージング機能	あり
トナーセーブモード	あり
用紙サイズ	最大A3サイズ、最小A6サイズ
用紙カセット/給紙方式(量)	標準 : A3ユニバーサルカセット(250枚)、多重手差しトレイ(50枚) オプション: A3ユニバーサルカセット(250枚)、A4ユニバーサルカセット(250枚)、 A4サイズ専用カセット(500枚)、はがき/封筒用カセット(官製はがき100枚、封筒30枚)
排紙トレイ容量	A4:500枚、その他:250枚
メモリー容量	標準 : 12MB(オプションにより最大44MB) オプション:4MB増設RAMモジュール、16MB増設RAMモジュール
搭載フォント	標準 : Type1(リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™、欧文39書体) オプション: Type1(太ミンA101™、太ゴB101™、じゅん101™、欧文30書体)
P D L	アドビシステムズ社 PostScript™ Level 2 Software
インターフェイス	標準 : 双方向パラレル(IEEE1284準拠)、RS232C オプション: TokenRing、LocalTalk、Ethernet(10Base2/T、10Base5)
稼働音	稼働時:50dB(A)、待機時:35dB(A) *当社測定基準による
使用電源	AC100V、50/60Hz共用
消費電力	最大:570W、パワーセーブ時:45W以下
機械の大きさ	幅437×奥行473×高さ290mm(本体) 幅437×奥行584×高さ358mm(2段構成、A3ユニバーサルカセット装着時) 幅437×奥行584×高さ466mm(3段最大構成時)
機械の質量	19.5kg(本体)
同梱品	A3ユニバーサルカセット、ドラム/トナーカートリッジ、 Macintosh・Windows®95/3.1・Windows NT®3.51用PostScriptドライバー、 PSPrinterユーザーガイド、 PSToolことわり書き、スクリーンフォントインストールガイド、 サンプルプログラム説明書(PostScript™用)、FX Namer説明書、 S/W使用許諾契約書(富士ゼロックス開発S/W用)、 ユーザー使用許諾契約書(PostScript™ S/W)、 ユーザー契約書(PSPrinter)、4150PSII 取扱説明書、4150PSII 操作説明書、 電源ケーブル、保証書(本体梱包箱外箱に添付)、顧客登録カード


*同一原稿連続プリント時。

商品紹介

PostScript[®]レベル2ソフトウェア搭載
ビジネスユースに応えるA3対応、
レーザープリンター

Laser Press 2100PS

標準価格 288,000円(税別)



12枚/分*

1200
dpi相当

A3

日本語：5書体
欧文：35書体

PS 2

最大
900枚給紙

最大メモリー
24MB

ネットワーク
対応

★はオプション

- 12枚/分*の高速処理、1200dpi相当の高解像度
- 高速CPU IDT社製79R3081(50MHz)RISCプロセッサ搭載
- 最大900枚の連続給紙
- PostScript[®]Level 2 ソフトウェア標準搭載

その他の機能

2~16UP機能/Adobe Type Connection[™]テクノロジー(フォント置換機能)採用/
LocalTalk標準装備

オプション

最大メモリー24MB/外付ハードディスクの増設/フォントROM J3/Type1コプロセッサボード
UNIXフィルターの使用により、各種UNIX(SunOS、Solaris、HP/UX)から出力可能

ネットワーク接続：マルチプロトコル対応(10Base-T、プロトコルはTCP/IP、IPX/SPX、
AppleTalkに対応)

*A4ヨコ同一原稿連続プリント時。

商品仕様

●Laser Press 2100PSの主な仕様

項 目	内 容
形 式	デスクトップタイプ
プ リ ン ト 方 式	レーザー・ゼログラフィー
ウォームアップタイム	75秒以内(標準構成、室温20℃)
プ リ ン ト 速 度*	A4ヨコ:12枚/分、B4タテ:7枚/分、A3タテ:6枚/分
C P U	IDT79R3081 (50MHz)
解 像 度	23.6ドット/mm (600dpi)
ス ム ー ジ ン グ 機 能	あり(1200dpi相当)
用 紙 サ イ ズ	最大A3サイズ、最小A6サイズ
用紙カセット/給紙方式(量)	標準 :A3ユニバーサルカセット(250枚)、フロント給紙トレイ(150枚) オプション:250ペーパーフィーダー/カセット(A3:250枚) 500ペーパーフィーダー/カセット(A4:500枚) 標準カセットと合わせて2段まで追加可能
排 紙 ト レ イ 容 量	最大250枚
メ モ リ ー 容 量	標準 :8MB(最大24MB) オプション:8/16MB増設RAMモジュール
搭 載 フ ォ ン ト (Type1)	標準 :リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™、平成明朝体™MW3、 平成ゴシック体™MW5、平成丸ゴシック体™MW4、欧文35書体 オプション:太ミンA101™、太ゴB101™、じゅん101™
P D L	アドビシステムズ社 PostScript®Level 2 Software
イ ン タ ー フェ イ ス	標準 :双方向パラレル(IEEE1284準拠)、LocalTalk オプション:Ethernet I/F(10Base-T)
稼 働 音	稼働時:49.8dB(A)、待機時:32dB(A) *当社測定基準による
使 用 電 源	AC100V、50/60Hz共用
消 費 電 力	最大:550W、パワーセーブ時:30W以下
機 械 の 大 き さ(本体)	幅466×奥行497×高さ324mm
機 械 の 質 量(本体)	18.5kg
同 梱 品	A3ユニバーサルカセット、EPカートリッジ、2100PS取扱説明書、電源ケーブル、 ユーザー使用許諾契約書(Post Script™S/W)、保証書、顧客登録カード

*同一原稿連続プリント時。